

나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 하우징 및 푸시 버튼.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링, 스냅 링.
O 링 FKM.

표면 마무리:

니켈 플레이트 또는 자연적 마무리 하우징.
열처리 및 니켈 플레이트 노브.
열처리 볼.

정보:

플레이트 두께 6mm용 타입 A의 조립 치수.
플레이트 두께 6mm 이상 16mm용 타입 B의 조립 치수.


고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.

경고:


표기된 추출력은 부상 K1065를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.

액세서리:

부상 K1065.



도면



품목 요약

나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀

품목 요약

헤드가 없는 볼 로크 핀

주문 번호	본체 재질	D	D1	D2	D3	M	L1	L2	L5	H	H1	SW	D6	T	지탱력 max.	클램핑력 N	전단 강도 kN	추출력 F kN	온도 저항
K1063.6212	스틸	12	6	12	8	M8x1,25	19	21	13,5	22	17,5	10	13	10	90	30	3	0,5	≤180 °C
K1063.10242	스틸	16	10	16	11	M12x1,5	21,5	23,5	16	34,4	28	13	17	16	150	50	9	1,5	≤180 °C
K1063.16212	스테인레스 스틸	12	6	12	8	M8x1,25	19	21	13,5	22	17,5	10	13	10	90	30	3	0,5	≤180 °C
K1063.110242	스테인레스 스틸	16	10	16	11	M12x1,5	21,5	23,5	16	34,4	28	13	17	16	150	50	9	1,5	≤180 °C