

스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지




설명


재질:
슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:
소재. 볼 경화.

로킹



도면



품목 요약

스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸

품목 요약

스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸

주문 번호	스프링력	D	D1	H	L	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0316.03	스탠다드	M3	1,5	0,4	9	1,5	1,5	3
K0316.04	스탠다드	M4	2,5	0,8	10	2	4	10
K0316.05	스탠다드	M5	3	0,9	14	2,5	6	11
K0316.06	스탠다드	M6	3,5	1	15	3	9	13
K0316.08	스탠다드	M8	5	1,5	18	4	15	30
K0316.10	스탠다드	M10	6	2	23	5	20	35
K0316.12	스탠다드	M12	8	2,5	26	6	30	55
K0316.16	스탠다드	M16	10	3,5	33	8	65	125
K0316.20	스탠다드	M20	12	4,5	43	10	80	160
K0316.24	스탠다드	M24	15	5,5	48	12	90	180
K0316.203	강화	M3	1,5	0,4	9	1,5	5	7
K0316.204	강화	M4	2,5	0,8	10	2	12	22
K0316.205	강화	M5	3	0,9	14	2,5	19	30
K0316.206	강화	M6	3,5	1	15	3	28	40
K0316.208	강화	M8	5	1,5	18	4	47	73
K0316.210	강화	M10	6	2	23	5	66	100
K0316.212	강화	M12	8	2,5	26	6	66	120
K0316.216	강화	M16	10	3,5	33	8	90	180
K0316.220	강화	M20	12	4,5	43	10	115	240
K0316.224	강화	M24	15	5,5	48	12	130	270
K0316.404	스탠다드	M4	2,5	0,8	16	2	4	10
K0316.405	스탠다드	M5	3	0,9	20	2,5	6	11
K0316.406	스탠다드	M6	3,5	1	25	3	9	13
K0316.408	스탠다드	M8	5	1,5	30	4	15	30
K0316.410	스탠다드	M10	6	2	35	5	20	35
K0316.412	스탠다드	M12	8	2,5	40	6	30	55
K0316.416	스탠다드	M16	10	3,5	45	8	65	125