

퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스펀들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스펀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성

정보:
고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운 위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을 분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.

K0055.0075 및 K0055.0150 버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.


액세서리:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

도면 설명:

- 1) 스토퍼 핀 위치 1
- 2) 스토퍼 핀 위치 2

킵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스펀들

도면



품목 요약

수직발 및 조절형 클램핑 스펀들 장착 수직형 킵 클램프

주문 번호	핀 위치1 홀딩암의 개구 각도	핀 위치2 홀딩암의 개구 각도	스토퍼 없음 홀딩암의 개구 각도	핀 위치1 그립의 개구 각도	핀 위치2 그립의 개구 각도	개구 각도 그립 스토퍼 없음	적합한 플라스틱 그립
K0055.0075	130°	-	195°	90°	-	125°	K0100.16
K0055.0150	95°	-	185°	75°	-	110°	K0100.19
K0055.0250	95°	125°	160°	70°	85°	100°	K0100.28
K0055.0350	90°	120°	180°	70°	80°	110°	K0100.30
K0055.0450	90°	125°	180°	70°	85°	110°	K0100.34
K0055.0550	90°	120°	180°	65°	80°	110°	K0100.35

주문 번호	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	D	H	L	L1	M	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K0055.0075	16	26	5	8	4	17	5,5	22	9	5	4,4	106	57	31	M5x35	80	700	1100	500	750
K0055.0150	12,7	27	7	12	6	24	6,4	28	11	5,4	5,1	135	70	43	M6x50	120	1350	1650	800	1050
K0055.0250	19	35	8	12	6	26	8,8	39	17,5	7	7,1	190	110	75	M8x60	190	1000	2800	900	1700

퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스펀들

품목 요약

주문 번호	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	D	H	L	L1	M	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K0055.0350	32	50	9	16	8	33	10,6	54	22	9,6	8,3	245	145	95	M10x80	230	2200	4500	1400	3000
K0055.0450	32	53	10	20	10	42	13,5	59	25	8,7	8,7	246	177	124	M12x100	260	3200	7000	1400	3000
K0055.0550	51	76	12,5	20	10	41	16,5	102	32	12,7	12,3	345	230	154	M16x150	290	3000	8000	1800	3900