

클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸 검정색 산화처리.
광택처리된 스테인레스 스틸
스테인레스 스틸 인서트

정보:


클램핑 레버가 부착된 슬릿형 클램핑 링이 동일하게 분배되는 장력으로 축을 감싸고 있습니다. 이는 축을 손상시키지 않고 크기가 맞게 위치하고 매우 큰 유지력을 발생시킵니다.

축 오차는 h11 내에 있어야 합니다.

요청 시:

다른 치수.

도면



품목 요약

클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착

주문 번호	본체 재질	B	D1	D2	R
K0611.11001	스틸	9	10	24	44,1
K0611.11201	스틸	11	12	28	90,4
K0611.11501	스틸	13	15	34	105
K0611.11601	스틸	13	16	34	105
K0611.11801	스틸	13	18	36	105,7
K0611.12001	스틸	15	20	40	103,8
K0611.12201	스틸	15	22	42	104,2

클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착

품목 요약

주문 번호	본체 재질	B	D1	D2	R
K0611.12501	스틸	15	25	45	104,8
K0611.12801	스틸	15	28	48	106,8
K0611.13001	스틸	15	30	54	112,6
K0611.14001	스틸	15	40	60	113,2
K0611.15001	스틸	19	50	78	150,2
K0611.11002	스테인레스 스틸	9	10	24	44,1
K0611.11202	스테인레스 스틸	11	12	28	90,4
K0611.11502	스테인레스 스틸	13	15	34	105
K0611.11602	스테인레스 스틸	13	16	34	105
K0611.11802	스테인레스 스틸	13	18	36	105,7
K0611.12002	스테인레스 스틸	15	20	40	103,8
K0611.12202	스테인레스 스틸	15	22	42	104,2
K0611.12502	스테인레스 스틸	15	25	45	104,8
K0611.12802	스테인레스 스틸	15	28	48	106,8
K0611.13002	스테인레스 스틸	15	30	54	112,6
K0611.14002	스테인레스 스틸	15	40	60	113,2
K0611.15002	스테인레스 스틸	19	50	78	150,2