





# 로케이팅 볼트, 암나사

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

**재질:**  
경화 스틸.

**표면 마무리:**  
경화 처리 및 연마(HRC 60 ±2).


**정보:**  
로케이팅 핀은 조인트에 맞게 설계되어 있기 때문에 조인트 과정이 용이함. 경화처리된 마운트 부시 K1095로 마모를 방지하면서 정확하고 빠른 가공 부품 교체 가능.

버전 D1 = 5 및 D1 = 6에는 나사선이 존재하지 않음.

**도면 설명:**  
타입 B: 로케이팅 볼트, 원통형  
타입 C: 로케이팅 볼트, 플랫폼

## 로케이팅 볼트, 암나사

도면



### 품목 요약

#### 로케이팅 볼트, 암나사

주문 번호	타입	모델 1	B	D1	D2	G	H	H1	H2	R	T
K1094.205	B	짧은 버전	-	5	3	-	8	3	5	1,50	-
K1094.206	B	짧은 버전	-	6	4	-	10	4	6	1,80	-
K1094.208	B	짧은 버전	-	8	6	M2,5	11,4	6	7,4	2,5	5
K1094.210	B	짧은 버전	-	10	7	M2,5	13,7	7	9,7	3	5
K1094.212	B	짧은 버전	-	12	8	M3	16	8	12	3,5	6
K1094.216	B	짧은 버전	-	16	12	M4	20	12	15	5	8
K1094.220	B	짧은 버전	-	20	14	M5	25,5	14	19,5	6	10
K1094.305	B	통 버전	-	5	3	-	10	3	5	1,50	-
K1094.306	B	통 버전	-	6	4	-	12	4	6	1,80	-
K1094.308	B	통 버전	-	8	6	M2,5	17,4	6	7,4	2,5	5
K1094.310	B	통 버전	-	10	7	M2,5	21,7	7	9,7	3	5
K1094.312	B	통 버전	-	12	8	M3	24	8	12	3,5	6
K1094.316	B	통 버전	-	16	12	M4	29	12	15	5	8
K1094.320	B	통 버전	-	20	14	M5	35,5	14	19,5	6	10
K1094.405	C	짧은 버전	-	5	3	-	8	3	5	1,50	-
K1094.406	C	짧은 버전	-	6	4	-	10	4	6	1,80	-
K1094.408	C	짧은 버전	2,5	8	6	M2,5	11,4	6	7,4	2,5	5
K1094.410	C	짧은 버전	3,0	10	7	M2,5	13,7	7	9,7	3	5
K1094.412	C	짧은 버전	3,5	12	8	M3	16	8	12	3,5	6
K1094.416	C	짧은 버전	5	16	12	M4	20	12	15	5	8
K1094.420	C	짧은 버전	6	20	14	M5	25,5	14	19,5	6	10
K1094.505	C	통 버전	-	5	3	-	10	3	5	1,50	-
K1094.506	C	통 버전	-	6	4	-	12	4	6	1,80	-
K1094.508	C	통 버전	2,5	8	6	M2,5	17,4	6	7,4	2,5	5

## 로케이팅 볼트, 암나사

## 품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	B	D1	D2	G	H	H1	H2	R	T
K1094.510	C	롱 버전	3,0	10	7	M2,5	21,7	7	9,7	3	5
K1094.512	C	롱 버전	3,5	12	8	M3	24	8	12	3,5	6
K1094.516	C	롱 버전	5	16	12	M4	29	12	15	5	8
K1094.520	C	롱 버전	6	20	14	M5	35,5	14	19,5	6	10