

퀵 클램프 수직형 수직발 및 고정형 클램핑 스펀들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스펀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성

정보:
고정압과 핸들의 오픈 각도는 새로운 위치를 정하거나 또는 스톱퍼 핀을 분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.

K0056.0150 버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.


액세서리:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

도면 설명:

- 1) 스톱퍼 핀 위치 1
- 2) 스톱퍼 핀 위치 2

킵 클램프 수직형 수직발 및 고정형 클램핑 스펀들

도면



품목 요약

수직발 및 고정형 클램핑 스펀들 장착 수직형 킵 클램프

주문 번호	핀 위치1 홀딩암의 개구 각도	핀 위치2 홀딩암의 개구 각도	스토퍼 없음 홀딩암의 개구 각도	핀 위치1 그립의 개구 각도	핀 위치2 그립의 개구 각도	개구 각도 그립 스토퍼 없음	적합한 플라스틱 그립
K0056.0150	95°	-	185°	75°	-	110°	K0100.19
K0056.0250	95°	125°	160°	70°	85°	100°	K0100.28
K0056.0350	90°	120°	180°	70°	80°	110°	K0100.30
K0056.0450	90°	125°	180°	70°	85°	110°	K0100.34
K0056.0550	90°	120°	180°	65°	80°	110°	K0100.35

주문 번호	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	D	H	L	L1	M	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	클램핑력 F3 N
K0056.0150	12,7	27	7	12	6	24	28	11	5,4	5,1	135	60	26	M6x50	120	1500	900

퀵 클램프 수직형 수직발 및 고정형 클램핑 스펜들

품목 요약

주문 번호	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	D	H	L	L1	M	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	클램핑력 F3 N
K0056.0250	19	35	8	12	6	26	37	21,5	7	7,1	190	87	45	M8x60	190	2500	1150
K0056.0350	32	50	9	16	8	33	52	25,5	9,6	8,3	240	124	65	M10x80	230	3500	1650
K0056.0450	32	53	10	20	10	42	57	30	8,7	8,7	246	136	74	M12x100	260	4500	1650
K0056.0550	51	76	12,5	20	10	41	101	38	12,7	12,3	345	197	108	M16x150	290	5500	1900