

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 레버 정밀 캐스트 1.4308.

기타 스틸 부품 1.4305.

표면 마무리:

전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.


자연적 마무리 스틸 부품.

요청 시:


기타 암나사 및 특수 설계 버전.

다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

들어올려
잠금 해제



클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
도면



품목 요약

스테인레스 스틸 암나사 클램프 레버

주문 번호	본체 색상	크기	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	톱니 수
K0124.104	전해 연마	1	M4	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.105	전해 연마	1	M5	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.106	전해 연마	1	M6	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.206	전해 연마	2	M6	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.208	전해 연마	2	M8	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.308	전해 연마	3	M8	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.310	전해 연마	3	M10	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.410	전해 연마	4	M10	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.412	전해 연마	4	M12	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.512	전해 연마	5	M12	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
K0124.516	전해 연마	5	M16	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
K0124.104153	블라스팅 처리	1	M4	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.105153	블라스팅 처리	1	M5	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.106153	블라스팅 처리	1	M6	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.206153	블라스팅 처리	2	M6	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.208153	블라스팅 처리	2	M8	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.308153	블라스팅 처리	3	M8	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.310153	블라스팅 처리	3	M10	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.410153	블라스팅 처리	4	M10	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.412153	블라스팅 처리	4	M12	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.512153	블라스팅 처리	5	M12	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
K0124.516153	블라스팅 처리	5	M16	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나
사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
품목 요약
