

## 기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인리스 스틸 1.4305 또는 1.4401.


#### 표면 마무리:

전해 연마.

#### 정보:

스테인리스 스틸 1.4401, DIN 39 유사형.  
기계 핸들, 핸드 휠 DIN 950에 적합.

### 도면



### 품목 요약

#### 기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸

주문 번호	스틸 키	버전 2	D	D1	D4	L	L1	L3	SW
K1199.0616050	1.4305	육각 소켓 있음	M6	16	10	11	50	7	3
K1199.0820064	1.4305	육각 소켓 있음	M8	20	13	13	64	8	4
K1199.1025080	1.4305	육각 소켓 있음	M10	25	16	14	80	10	5
K1199.10616050	1.4401	-	M6	16	11	13	51	5,1	-
K1199.10820064	1.4401	-	M8	21	14	14	67	8,75	-
K1199.11025080	1.4401	-	M10	25	16	18	81	9,75	-

