

알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

돌출형 EN AW-6060 그립 다리.
다리 삽입물 열가소성, 강화 유리 볼.
연결관 EN AW-6060.

표면 마무리:

그립 다리 무광 검정색 산화 처리.
다리 삽입물 검정색.
정밀 연마, 산화 처리 또는 분말 코팅, 흠
있는 플라스틱 코팅 검정색 연결관.

정보:

그림에 나와 있는 삽입 장치에 있어서 그립
또는 고객 관 주문에 대한 사전 조립된
그립 다리와 연결 다리를 공급함.
다리와 연결관간의 연결은 튀김 물 방지가
되고 절대적으로 견고함.


요청 시:

길이가 긴 파이프용 서포트.

도면 설명:

1) 다리 삽입물

도면



품목 요약

앵글형 튜브 핸들

주문 번호	본체 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K0132.2001	자연색 산화처리	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2501	자연색 산화처리	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3001	자연색 산화처리	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3501	자연색 산화처리	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4001	자연색 산화처리	400	61,5	M8	66,5	425	1000

알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립

품목 요약

주문 번호	본체 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K0132.5001	자연색 산화처리	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6001	자연색 산화처리	600	61,5	M8	66,5	625	1000
K0132.2002	검정 산화 처리	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2502	검정 산화 처리	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3002	검정 산화 처리	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3502	검정 산화 처리	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4002	검정 산화 처리	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5002	검정 산화 처리	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6002	검정 산화 처리	600	61,5	M8	66,5	625	1000
K0132.2003	검정색 파우더 코팅됨	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2503	검정색 파우더 코팅됨	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3003	검정색 파우더 코팅됨	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3503	검정색 파우더 코팅됨	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4003	검정색 파우더 코팅됨	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5003	검정색 파우더 코팅됨	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6003	검정색 파우더 코팅됨	600	61,5	M8	66,5	625	1000
K0132.2004	검정색 플라스틱 세레이션	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2504	검정색 플라스틱 세레이션	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3004	검정색 플라스틱 세레이션	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3504	검정색 플라스틱 세레이션	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4004	검정색 플라스틱 세레이션	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5004	검정색 플라스틱 세레이션	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6004	검정색 플라스틱 세레이션	600	61,5	M8	66,5	625	1000