

센터링 클램프, 내부 나사

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸 몸체단강 부시

표면 마무리:
검정 산화.

정보:
센터링 클램프는 공작물을 홀에 센터링 및 클램핑하는 것을 가능하게 합니다. 센터링 클램프는 스트로크 범위가 넓습니다. 제품 팔레트는 클램핑 범위 Ø12 ~ Ø30mm를 커버합니다. 센터링의 정확도를 높이기 위해 센터링 클램프를 센터링 스피곳(D2) 위에서 홀에 고정할 수도 있습니다. 센터링 정확도는 $\pm 0.2\text{mm}$ 입니다.
암나사가 있는 센터링 클램프는 그리드 시스템 M6에 적합합니다(적용 사례 참조).

센터링 클램프, 내부 나사

도면



품목 요약

주문 번호	나사 종류	D	D1	L2	D min.	D2	D3	H min.	H max.	L min.	SW	SW1	클램핑력 max. kN	조임 토크 max. Nm
K0893.0615	암나사	15	M6	4	12	12	11,4	22	27,5	4,8	9	2,5	1,5	2,2
K0893.0619	암나사	19	M6	4	15	12	14	24,5	32	4,8	12	4	2,5	6
K0893.0624	암나사	24	M6	4	19	12	17,8	26	35	4,5	15	5	4	10
K0893.0630	암나사	30	M6	4	24	12	23	32	44,5	7	19	5	4,5	10