



클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

은회색 햄머 마무리 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.

정보:

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.


요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
도면



품목 요약

수나사가 있는 클램핑 레버

주문 번호	본체 재질	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0120.110X20	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
K0120.110X25	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	25
K0120.110X30	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
K0120.110X35	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	35
K0120.110X40	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
K0120.110X45	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
K0120.110X50	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
K0120.110X55	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	55
K0120.110X60	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60
K0120.110X70	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	70
K0120.110X80	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	80
K0120.110X90	스틸	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	90
K0120.112X20	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
K0120.112X25	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	25
K0120.112X30	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
K0120.112X35	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	35
K0120.112X40	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
K0120.112X45	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
K0120.112X50	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50

클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
품목 요약

주문 번호	본체 재질	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0120.112X55	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	55
K0120.112X60	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60
K0120.112X70	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	70
K0120.112X80	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	80
K0120.112X90	스틸	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	90
K0120.212X25	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	25
K0120.212X30	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	30
K0120.212X35	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	35
K0120.212X40	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	40
K0120.212X45	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	45
K0120.212X50	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	50
K0120.212X55	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	55
K0120.212X60	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	60
K0120.212X70	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	70
K0120.212X80	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	80
K0120.212X90	스틸	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	90
K0120.216X25	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	25
K0120.216X30	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	30
K0120.216X35	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	35
K0120.216X40	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	40
K0120.216X45	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	45
K0120.216X50	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	50
K0120.216X55	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	55
K0120.216X60	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	60
K0120.216X70	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	70
K0120.216X80	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	80
K0120.216X90	스틸	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	90
K0120.316X30	스틸	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	30
K0120.316X40	스틸	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	40
K0120.316X50	스틸	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	50
K0120.316X60	스틸	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	60
K0120.316X70	스틸	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	70
K0120.316X80	스틸	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	80
K0120.316X90	스틸	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	90
K0120.320X30	스틸	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	30
K0120.320X40	스틸	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	40
K0120.320X50	스틸	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	50
K0120.320X60	스틸	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	60
K0120.320X70	스틸	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	70
K0120.320X80	스틸	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	80
K0120.320X90	스틸	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	90