

암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 B 원

통형, 회색

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.

엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 쇼어 경도 55°A, 회색.

표면 마무리:

스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

고무 메탈 버퍼는 탄성적인 장착을 하는데 널리 사용되는 조립 요소입니다. 특히 어셈블리, 모터, 컴프레서, 펌프 및 테스트 장치의 장착에 사용됩니다.


온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

요청 시:

금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.

도면



품목 요약

고무 메탈 버퍼, 스테인레스 스틸, 타입 B

주문 번호	본체 재질	구성품 색상	D	H	G	L	T	용수철 강도 N/mm	하중 N
K1321.00800855	스테인레스 스틸	회색	8	8	M3	6	3	35	17
K1321.01001055	스테인레스 스틸	회색	10	10	M4	10	4	75	75
K1321.01001555	스테인레스 스틸	회색	10	15	M4	10	4	50	60
K1321.01501055	스테인레스 스틸	회색	15	10	M4	10	4	130	130
K1321.01501555	스테인레스 스틸	회색	15	15	M4	10	4	100	120
K1321.02001555	스테인레스 스틸	회색	20	15	M6	18	5	325	390
K1321.02002055	스테인레스 스틸	회색	20	20	M6	18	5	130	260

암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 B 원

통형, 회색
품목 요약

주문 번호	본체 재질	구성품 색상	D	H	G	L	T	용수철 강도 N/mm	하중 N
K1321.02002555	스테인레스 스틸	회색	20	25	M6	18	5	95	210
K1321.02501555	스테인레스 스틸	회색	25	15	M6	18	5	333	399
K1321.02502055	스테인레스 스틸	회색	25	20	M6	18	5	195	410
K1321.02502555	스테인레스 스틸	회색	25	25	M6	18	5	117	257
K1321.02503055	스테인레스 스틸	회색	25	30	M6	18	5	100	300
K1321.03001555	스테인레스 스틸	회색	30	15	M8	23	7	590	708
K1321.03002055	스테인레스 스틸	회색	30	20	M8	23	7	280	560
K1321.03002555	스테인레스 스틸	회색	30	25	M8	23	7	180	396
K1321.03003055	스테인레스 스틸	회색	30	30	M8	23	7	168	504
K1321.03004055	스테인레스 스틸	회색	30	40	M8	23	7	88	308
K1321.04002055	스테인레스 스틸	회색	40	20	M8	23	7	700	840
K1321.04003055	스테인레스 스틸	회색	40	30	M8	23	7	273	820
K1321.04004055	스테인레스 스틸	회색	40	40	M8	23	7	189	660
K1321.05002055	스테인레스 스틸	회색	50	20	M10	28	8	1471	2500
K1321.05002555	스테인레스 스틸	회색	50	25	M10	28	8	630	1386
K1321.05003055	스테인레스 스틸	회색	50	30	M10	28	8	545	1635
K1321.05004055	스테인레스 스틸	회색	50	40	M10	28	8	310	1116
K1321.05005055	스테인레스 스틸	회색	50	50	M10	28	8	180	900
K1321.06004055	스테인레스 스틸	회색	60	40	M10	28	8	500	1750
K1321.07004555	스테인레스 스틸	회색	70	45	M10	28	8	600	2400
K1321.07502555	스테인레스 스틸	회색	75	25	M12	37	10	2440	3660
K1321.07504055	스테인레스 스틸	회색	75	40	M12	37	10	700	2450
K1321.07505055	스테인레스 스틸	회색	75	50	M12	37	10	520	2600
K1321.07505555	스테인레스 스틸	회색	75	55	M12	37	10	396	2178