

넬링 노브

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 검정회색. 부시, 스틸.

표면 마무리:

부싱, 청색 피막처리

정보:

눈금선 또는 20 개 눈금과 10 자리수의 눈금 없는 버전으로 공급 가능.

△ 해당 위치는 원하는 캡 색상이 가능함.
커버 색상의 경우 검정회색은 색상 코드가 요구되지 않음.

요청 시:

특수 눈금.

도면 설명:


타입 A: 눈금 없음

타입 B: 표시선 있음

타입 C: 표준 눈금 있음

1) (타입 C의 번호 5와 6 사이) 고정용 스레드 핀

도면



품목 요약

넬링 노브

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.1105	A	검회색 RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11051	A	오렌지 RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11052	A	신호 녹색 RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11053	A	청색 RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11055	A	연한 회색 RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10

널링 노브

품목 요약

주문 번호	타입	색상 묘개	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.11056	A	신호등 빨강 RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11057	A	밝은 노랑 RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.1206	A	검회색 RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12061	A	오렌지 RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12062	A	시그널 녹색 RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12063	A	청색 RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12065	A	연한 회색 RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12066	A	신호등 빨강 RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12067	A	밝은 노랑 RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.1308	A	검회색 RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13081	A	오렌지 RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13082	A	시그널 녹색 RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13083	A	청색 RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13085	A	연한 회색 RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13086	A	신호등 빨강 RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13087	A	밝은 노랑 RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.3105	C	검회색 RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31051	C	오렌지 RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31052	C	시그널 녹색 RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31053	C	청색 RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31055	C	연한 회색 RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31056	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31057	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.3206	C	검회색 RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32061	C	오렌지 RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32062	C	시그널 녹색 RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32063	C	청색 RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32065	C	연한 회색 RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32066	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32067	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.3308	C	검회색 RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33081	C	오렌지 RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33082	C	시그널 녹색 RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33083	C	청색 RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33085	C	연한 회색 RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33086	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33087	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14