

플다운 스프링 반환 클램프

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸.

표면 마무리:
케이스 경화, 검정 산화 처리.

정보:
볼 스크루를 조이면 클램핑 조가 앞으로 움직입니다. 이를 통해 공작물이 하향 압력으로 동시에 고정 스톱퍼 및 접촉면에 고정됩니다. 공작물의 접촉면은 직접 기계 테이블 위에 놓여질 수 있습니다.

도면 설명:
타입 A: 납작한 조 포함
타입 B: 프리즘형 조 포함

도면



품목 요약

플다운 스프링 반환 클램프

주문 번호	타입	슬롯 너비	B	D	D1	H	H1	H2	L	L1	S1 (클램핑 거리)	장력 N	조임 토크 max. Nm
K1386.110	A	10	32	M8	8,4	24	20	8	52	28	3	7000	3
K1386.114	A	14	48	M12	12,5	37	30	11	72	40	4	15000	9
K1386.118	A	18	68	M16	16,5	47	35	13	86	41	7	21500	20
K1386.210	B	10	32	M8	8,4	24	20	8	52	28	3	7000	3
K1386.214	B	14	48	M12	12,5	37	30	11	72	40	4	15000	9
K1386.218	B	18	68	M16	16,5	47	35	13	86	41	7	21500	20