

크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.

표면 마무리:


크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.

정보:

DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그레브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함

도면



품목 요약

크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0998.1110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	80	24	10	16	-	87,5	47,5	22	13,6	-	100	-
K0998.1212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	100	28	12	20	-	107	58,5	25	16	-	124	-
K0998.1314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	125	30	14	25	-	139	82	28	15,8	-	153	-
K0998.1417	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	160	34	17	25	-	143	82	32	19,6	-	190	-
K0998.11106	천공	안전	80	24	10	16	M6	87,5	47,5	22	13,4	7,5	100	-
K0998.12126	천공	안전	100	28	12	20	M6	106,9	58,4	26	16	7,5	124	-
K0998.13146	천공	안전	125	30	14	26	M6	139,1	82,1	28	15,8	7,5	153	-
K0998.14176	천공	안전	160	34	17	26	M6	143,1	82,1	32	19,6	7,5	190	-
K0998.2110	사각 소켓	크로스 보어 없음	80	24	-	16	-	87,5	47,5	22	13,6	-	100	10
K0998.2212	사각 소켓	크로스 보어 없음	100	28	-	20	-	107	58,5	25	16	-	124	12
K0998.2314	사각 소켓	크로스 보어 없음	125	30	-	25	-	139	82	28	15,8	-	153	14
K0998.2417	사각 소켓	크로스 보어 없음	160	34	-	25	-	143	82	32	19,6	-	190	17
K0998.21106	사각 소켓	안전	80	24	-	16	M6	87,5	47,5	22	13,4	7,5	100	10
K0998.22126	사각 소켓	안전	100	28	-	20	M6	106,9	58,4	26	16	7,5	124	12
K0998.23146	사각 소켓	안전	125	30	-	26	M6	139,1	82,1	28	15,8	7,5	153	14
K0998.24176	사각 소켓	안전	160	34	-	26	M6	143,1	82,1	32	19,6	7,5	190	17