


토글 로케이터 자동 복귀형

품목 설명/제품 이미지




1. 그리퍼를 올바른 위치로 이동시키십시오




토글 로케이터의 제로 위치

2. 워크피스 클램프



토글 로케이터가 워크 피스의 외각선에 맞춰집니다

3. 그리퍼를 어십시오



토글 로케이터의 자동 리셋

설명

재질:
단강.

표면 마무리:
경화 검정 산화 처리.

정보:
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

장점:


- 내장된 O 링은 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
- 클램핑 지탱 장치는 클램핑 한 후 제로 위치로 다시 돌게 됨.
- 조립 크기가 작은 경우 높은 부하 용량.

도면 설명:
타입 C: 평평한 표면
타입 F: 세레이션 표면

1) 회전 방지 핀용 보어홀

토글 로케이터 자동 복귀형

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	T	T1	L6	부하 max. kN (정적 부하)
K0286.105	C	18	M5	15	7	1,8	14	2,1	0,8	5	3	4,6	30
K0286.106	C	22	M6	18	8	2,8	16,5	2,5	1	6	4	5,6	50
K0286.108	C	28	M8	23	11	3,3	21,5	3,4	1,3	8	5	7,5	90
K0286.110	C	34	M10	29	13	4,4	27	4,2	1,6	10	6	9,2	140
K0286.112	C	40	M12	35	16	5,4	32	5	2	12	8	11,3	220
K0286.305	F	18	M5	15	7	1,8	14	2,1	0,8	5	3	4,6	30
K0286.306	F	22	M6	18	8	2,8	16,5	2,5	1	6	4	5,6	50
K0286.308	F	28	M8	23	11	3,3	21,5	3,4	1,3	8	5	7,5	90
K0286.310	F	34	M10	29	13	4,4	27	4,2	1,6	10	6	9,2	140
K0286.312	F	40	M12	35	16	5,4	32	5	2	12	8	11,3	220