




UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 138mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.

정보:

시스템 크기 138인 UNILOCK 5축 베이직 모듈은 크고 무거운 공작물을 클램핑하는데 적합합니다. 공작물은 클램핑 핀 또는 리듀서 어댑터를 사용하여 베이직 모듈에 적용할 수 있습니다. 베이직 모듈은 해당 베이스 플레이트를 통해 또는 기계 테이블과 직접 스크류 결합됩니다. 유연한 위치 설정이 가능합니다. 하부에서 하부까지 두 개의 모듈을 결합하여 이중 클램핑 모듈을 생성하여 사용할 수 있습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M16, M20, M24 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:


- 클램핑 파워 (M16) 75.000 N
- 클램핑 파워 (M20) 160.000 N
- 클램핑 파워 (M24) 230.000 N

소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 138mm

도면



품목 요약

UNILOCK 5축 베이스 모듈, 시스템 크기 138mm

주문 번호	타입	형태 타입	H	SW	조임 토크 max. Nm
K1419.1380750	A	변형 방지 장치 없음	75	8	30