

오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 알루미늄.
튜브, 폴리카보네이트
캡, 폴리아미드
O 링 및 가스킷, 고무(NBR).
반사경, 플라스틱 PVC.
나사 및 육각 너트, 스틸.

표면 마무리:

보기창, 투명
반사경, 흰색.
스크류 및 육각 너트, 아연 도금 처리.

정보:

시각적 점검과 더불어 컨테이너 내부의 액체 온도가 70 °C에 도달하면 오일 레벨 게이지가 전기 신호음을 낼 수 있습니다.
온도 모니터링은 온도 스위치(바이메탈)를 통해 이루어집니다. 지정된 온도에 도달하면 모델에 따라 전기 회로가 센서에 의해 열리거나(NO) 닫힙니다(NC).
최대 압력은 1bar입니다. 고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
보기창은 기계적 강도가 좋으며 미네랄 오일, 휘발유, 윤활제, 석유, 용제 및 대부분의 화학 약품에 저항력이 있습니다. 알콜성 용액 및 뜨거운 물과의 접촉은 피해야 합니다.

온도 범위:

최대 작동 온도: 75°C.

조립:


오일 레벨 게이지는 2개의 나사 홀 M12 또는 대안으로 2개의 보어홀 Ø 12.2mm ($\pm 0.2\text{mm}$)과 플랜지 너트로 고정됩니다. 마운팅 보어홀 축 간격 = L1 ± 0.5 .

도면 설명:

- 1) 보기창
- 2) O 링
- 3) 플랜지 너트 M12
- 4) 플라스틱 엔드 캡
- 5) 가스킷
- 6) 밴조 볼트 M12
- 7) 알루미늄 하우징
- 8) 온도 센서

오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전

도면



품목 요약

오일 레벨 게이지, 전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전

주문 번호	버전 2	B	B1	D1	H	H1	H2	L	L1	L2	SW	고정 나사 수
-	상시 열린 접점	30	39	M12	30	16,5	80	326,6	300	358,3	17	2
-	상시 닫힌 접점	30	39	M12	30	16,5	80	326,6	300	358,3	17	2
-	상시 열린 접점	30	39	M12	30	16,5	80	426,6	400	458,3	17	2
-	상시 닫힌 접점	30	39	M12	30	16,5	80	426,6	400	458,3	17	2
-	상시 열린 접점	30	39	M12	30	16,5	80	526,6	500	558,3	17	2
-	상시 닫힌 접점	30	39	M12	30	16,5	80	526,6	500	558,3	17	2