

플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립, 열가소성.
푸시 버튼, 스테인리스 스틸 1.4305.
스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.
볼, 스테인리스 스틸 1.4125.
압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:

그립, 검정회색.
스테인리스 스틸, 광택처리.

정보:

볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.

푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엡지(F) = $S \cdot \tau$ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.

이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다. 하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

장점:

넓은 간격에도 연결 가능.

볼트 길이를 구성 부품의 너비에 맞출 필요가 없기 때문에 매우 유연하게 사용 가능합니다.

요청 시:


다른 볼트 길이

액세서리:

마운트 부싱, 헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀용, K1416
안전 나선형 케이블 K0367
고리가 있는 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367

플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함

도면



품목 요약

볼 잠금 핀, 스테인레스 스틸, 헤드 어레스터 있음

주문 번호	B	D	D1	D2	D3	D5	L	L1	L2	L3	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K1415.002605050	17,6	26,4	5	5,5	13,2	1,5	3	47	25	20,2	50	5	10
K1415.002605100	17,6	26,4	5	5,5	13,2	1,5	3	97	25	20,2	100	5	10
K1415.002605150	17,6	26,4	5	5,5	13,2	1,5	3	147	25	20,2	150	5	10
K1415.002606050	17,6	26,4	6	6,85	13,2	2	3	47	25	20,2	50	6	14
K1415.002606100	17,6	26,4	6	6,85	13,2	2	3	97	25	20,2	100	6	14
K1415.002606150	17,6	26,4	6	6,85	13,2	2	3	147	25	20,2	150	6	14
K1415.003308100	23	33,2	8	9,5	17,3	3	3,5	96,5	33	26,1	100	8	26
K1415.003308150	23	33,2	8	9,5	17,3	3	3,5	146,5	33	26,1	150	8	26
K1415.003308200	23	33,2	8	9,5	17,3	3	3,5	196,5	33	26,1	200	8	26
K1415.003310100	23	33,2	10	12	17,3	4	3,5	96,5	33	26,1	100	10	40
K1415.003310150	23	33,2	10	12	17,3	4	3,5	146,5	33	26,1	150	10	40
K1415.003310200	23	33,2	10	12	17,3	4	3,5	196,5	33	26,1	200	10	40
K1415.004612150	33	45,9	12	14,5	26,3	4,5	3,5	146,5	39,5	31,3	150	12	57
K1415.004612200	33	45,9	12	14,5	26,3	4,5	3,5	196,5	39,5	31,3	200	12	57
K1415.004612250	33	45,9	12	14,5	26,3	4,5	3,5	246,5	39,5	31,3	250	12	57
K1415.004616150	33	45,9	16	19	26,3	6,5	4	146	39,5	31,3	150	16	100
K1415.004616200	33	45,9	16	19	26,3	6,5	4	196	39,5	31,3	200	16	100
K1415.004616250	33	45,9	16	19	26,3	6,5	4	246	39,5	31,3	250	16	100