


스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4305로 된 버섯모양 그립 및 푸시 버튼.
스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.
스테인리스 스틸 1.4125 볼.
스테인리스 스틸 1.4310 압력 스프링.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.

푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = $S \cdot \tau \cdot aB \max$.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.

이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다. 하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

액세서리:


볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724

안전 나선형 케이블 K0367

루프 리테이닝 케이블 K0367

키 링 K0367

도면



품목 요약

볼 잠금 핀, 버섯모양 그립 있음, 스테인레스 스틸

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0791.01905010	19	5	5,5	11	10	5,9	25	15,9	5	15
K0791.01905015	19	5	5,5	11	15	5,9	25	20,9	5	15
K0791.01905020	19	5	5,5	11	20	5,9	25	25,9	5	15
K0791.01905025	19	5	5,5	11	25	5,9	25	30,9	5	15
K0791.01905030	19	5	5,5	11	30	5,9	25	35,9	5	15
K0791.01906010	19	6	6,85	11	10	6,8	25	16,8	6	22
K0791.01906015	19	6	6,85	11	15	6,8	25	21,8	6	22
K0791.01906020	19	6	6,85	11	20	6,8	25	26,8	6	22
K0791.01906025	19	6	6,85	11	25	6,8	25	31,8	6	22
K0791.01906030	19	6	6,85	11	30	6,8	25	36,8	6	22
K0791.01906035	19	6	6,85	11	35	6,8	25	41,8	6	22
K0791.01906040	19	6	6,85	11	40	6,8	25	46,8	6	22
K0791.01906045	19	6	6,85	11	45	6,8	25	51,8	6	22
K0791.01906050	19	6	6,85	11	50	6,8	25	56,8	6	22
K0791.02508020	25	8	9,5	14	20	7,8	33	27,8	8	38
K0791.02508025	25	8	9,5	14	25	7,8	33	32,8	8	38
K0791.02508030	25	8	9,5	14	30	7,8	33	37,8	8	38
K0791.02508035	25	8	9,5	14	35	7,8	33	42,8	8	38
K0791.02508040	25	8	9,5	14	40	7,8	33	47,8	8	38
K0791.02508045	25	8	9,5	14	45	7,8	33	52,8	8	38
K0791.02508050	25	8	9,5	14	50	7,8	33	57,8	8	38
K0791.02510020	25	10	12	14	20	8,9	33	28,9	10	60
K0791.02510025	25	10	12	14	25	8,9	33	33,9	10	60
K0791.02510030	25	10	12	14	30	8,9	33	38,9	10	60
K0791.02510035	25	10	12	14	35	8,9	33	43,9	10	60
K0791.02510040	25	10	12	14	40	8,9	33	48,9	10	60
K0791.02510045	25	10	12	14	45	8,9	33	53,9	10	60
K0791.02510050	25	10	12	14	50	8,9	33	58,9	10	60
K0791.02510060	25	10	12	14	60	8,9	33	68,9	10	60
K0791.03512025	35	12	14,5	22	25	9,9	39,5	34,9	12	86
K0791.03512030	35	12	14,5	22	30	9,9	39,5	39,9	12	86
K0791.03512035	35	12	14,5	22	35	9,9	39,5	44,9	12	86
K0791.03512040	35	12	14,5	22	40	9,9	39,5	49,9	12	86
K0791.03512045	35	12	14,5	22	45	9,9	39,5	54,9	12	86
K0791.03512050	35	12	14,5	22	50	9,9	39,5	59,9	12	86
K0791.03512060	35	12	14,5	22	60	9,9	39,5	69,9	12	86
K0791.03512070	35	12	14,5	22	70	9,9	39,5	79,9	12	86
K0791.03512080	35	12	14,5	22	80	9,9	39,5	89,9	12	86
K0791.03516030	35	16	19	22	30	13,1	39,5	43,1	16	153
K0791.03516035	35	16	19	22	35	13,1	39,5	48,1	16	153
K0791.03516040	35	16	19	22	40	13,1	39,5	53,1	16	153
K0791.03516045	35	16	19	22	45	13,1	39,5	58,1	16	153
K0791.03516050	35	16	19	22	50	13,1	39,5	63,1	16	153
K0791.03516060	35	16	19	22	60	13,1	39,5	73,1	16	153
K0791.03516070	35	16	19	22	70	13,1	39,5	83,1	16	153
K0791.03516080	35	16	19	22	80	13,1	39,5	93,1	16	153