

상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱싱 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.

상태 센서가 있는 인덱싱 플런저에서 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다.

재질:

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 패삭강.

스테인리스 스틸 버전:

잠금 핀, 경화:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4034.

잠금 핀, 무경화:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립 및 커버, 열가소성 수지, 검정회색

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화 처리.

잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인레스 스틸 모델:

나사 슬리브, 자연적 마무리.

잠금 핀 경화, 연마 및 자연적 마무리.

잠금 핀, 경화되지 않음, 연마 및 자연적 마무리.

버섯 모양 노브, 검회색.

커버, 회색, 반투명.

정보:

작동 상태는 블루투스를 통해 모바일 장치 또는 K1494 게이트웨이로 무선 전송됩니다.

인덱싱 플런저와 상태 센서 및 게이트웨이의 조합은 예를 들어 기계 제어 시스템에서 신호의 추가 처리에 사용됩니다.

필요에 따라 교체 가능한 통합 버튼 셀을 통해 인덱싱 플런저의 전원 공급이 이루어집니다.

상태 센서가 있는 인덱싱 플런저는 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.

기술 데이터:

다운로드, 기술 정보 참조.

상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지

이용:

상태 센서가 있는 인덱스 플런저로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 잠금 핀이 원하는 작동 상태에 있다는 것을 보장할 수 있습니다.

장점:

작동 상태 무선 전송.
복잡한 배선 제거.
지능적인 배터리 관리로 장시간 사용 가능.
간섭 모서리 없음.

요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:

게이트웨이 K1494.


안전:

상태 센서가 있는 인덱스 플런저는 인적 안전 기능에 적합하지 않습니다.

도면 설명:

타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음

도면



품목 요약

인덱스 플런저, 상태 센서 있음

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	스트로크 S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1495.1105	A	스틸	경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	-	1,3	5	5	12
K1495.1206	A	스틸	경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	-	1,8	6	6	14
K1495.1308	A	스틸	경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	-	2,3	8	15	35
K1495.1410	A	스틸	경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	-	2,8	10	15	34
K1495.1412	A	스틸	경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	-	2,8	12	15	39
K1495.01105	A	스테인리스 스틸	경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	-	1,3	5	5	12

상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 품체	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	스트로크 S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1495.01206	A	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	-	1,8	6	6	14
K1495.01308	A	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	-	2,3	8	15	35
K1495.01410	A	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	-	2,8	10	15	34
K1495.01412	A	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	-	2,8	12	15	39
K1495.11105	A	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	-	1,3	5	5	12
K1495.11206	A	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	-	1,8	6	6	14
K1495.11308	A	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	-	2,3	8	15	35
K1495.11410	A	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	-	2,8	10	15	34
K1495.11412	A	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	-	2,8	12	15	39
K1495.2105	B	스틸	경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	17	1,3	5	5	12
K1495.2206	B	스틸	경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	19	1,8	6	6	14
K1495.2308	B	스틸	경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	24	2,3	8	15	35
K1495.2410	B	스틸	경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	30	2,8	10	15	34
K1495.2412	B	스틸	경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	30	2,8	12	15	39
K1495.02105	B	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	17	1,3	5	5	12
K1495.02206	B	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	19	1,8	6	6	14
K1495.02308	B	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	24	2,3	8	15	35
K1495.02410	B	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	30	2,8	10	15	34
K1495.02412	B	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	30	2,8	12	15	39
K1495.12105	B	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	17	1,3	5	5	12
K1495.12206	B	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	19	1,8	6	6	14
K1495.12308	B	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	24	2,3	8	15	35
K1495.12410	B	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	30	2,8	10	15	34
K1495.12412	B	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	30	2,8	12	15	39
K1495.3105	C	스틸	경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	-	1,3	5	5	12
K1495.3206	C	스틸	경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	-	1,8	6	6	14
K1495.3308	C	스틸	경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	-	2,3	8	15	35
K1495.3410	C	스틸	경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	-	2,8	10	15	34
K1495.3412	C	스틸	경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	-	2,8	12	15	39
K1495.03105	C	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	-	1,3	5	5	12
K1495.03206	C	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	-	1,8	6	6	14
K1495.03308	C	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	-	2,3	8	15	35
K1495.03410	C	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	-	2,8	10	15	34
K1495.03412	C	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	-	2,8	12	15	39
K1495.13105	C	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	-	1,3	5	5	12
K1495.13206	C	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	-	1,8	6	6	14
K1495.13308	C	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	-	2,3	8	15	35
K1495.13410	C	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	-	2,8	10	15	34
K1495.13412	C	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	-	2,8	12	15	39
K1495.4105	D	스틸	경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	17	1,3	5	5	12
K1495.4206	D	스틸	경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	19	1,8	6	6	14
K1495.4308	D	스틸	경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	24	2,3	8	15	35
K1495.4410	D	스틸	경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	30	2,8	10	15	34
K1495.4412	D	스틸	경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	30	2,8	12	15	39
K1495.04105	D	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	17	1,3	5	5	12
K1495.04206	D	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	19	1,8	6	6	14
K1495.04308	D	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	24	2,3	8	15	35
K1495.04410	D	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	30	2,8	10	15	34
K1495.04412	D	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	30	2,8	12	15	39
K1495.14105	D	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	35	57	17	7	15	13	17	1,3	5	5	12
K1495.14206	D	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	35	62	20	8	17	14	19	1,8	6	6	14
K1495.14308	D	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	35	76	26	10	23	19	24	2,3	8	15	35
K1495.14410	D	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	35	82	28	12	25	22	30	2,8	10	15	34
K1495.14412	D	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	35	86	28	14	25	22	30	2,8	12	15	39

상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
품목 요약
