

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함, 잠금 너트 미포함
 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:

잠금 핀 경화:

슬리브 1.0403 용접 가능.

잠금 핀 강도 등급 5.8

스테인레스 스틸 버전:

잠금 핀 경화:

슬리브 1.4301 용접 가능.

잠금 핀 1.4034.

잠금 핀 경화되지 않음:

슬리브 1.4301 용접 가능.

잠금 핀 1.4305.

버섯모양 노브 열가소성, 검정회색.

표면 마무리:

스틸 버전:

잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:

잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크

잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음


정보:

인덱싱 플런저가 용접된 경우, 고온으로 인해 스프링이 열적으로 손상되지 않도록 슬리브를 가용접 해야 합니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함, 잠금 너트 미포함
도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	스트로크 S	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0347.1105	L	스틸	경화	5	12	21	47	24	5	1,3	5	12
K0347.1206	L	스틸	경화	6	14	25	56	28	6	1,8	6	14
K0347.1308	L	스틸	경화	8	18	33	74	36	8	2,3	15	35
K0347.1410	L	스틸	경화	10	22	33	80	40	10	2,8	15	34
K0347.01105	L	스테인레스 스틸	경화	5	12	21	47	24	5	1,3	5	12
K0347.01206	L	스테인레스 스틸	경화	6	14	25	56	28	6	1,8	6	14
K0347.01308	L	스테인레스 스틸	경화	8	18	33	74	36	8	2,3	15	35
K0347.01410	L	스테인레스 스틸	경화	10	22	33	80	40	10	2,8	15	34
K0347.11105	L	스테인레스 스틸	비경화	5	12	21	47	24	5	1,3	5	12
K0347.11206	L	스테인레스 스틸	비경화	6	14	25	56	28	6	1,8	6	14
K0347.11308	L	스테인레스 스틸	비경화	8	18	33	74	36	8	2,3	15	35
K0347.11410	L	스테인레스 스틸	비경화	10	22	33	80	40	10	2,8	15	34