


클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 클램핑 앵글 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

핸들, 아연 다이캐스팅, DIN EN 12844.

클램핑 앵글, 아연 다이캐스팅.

클램핑 웨지, 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

검정 핸들, 플라스틱 코팅.

클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.

정보:

클램핑 앵글은 알루미늄 프로파일을 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 테이블 또는 플레이트에 스톱퍼로서와 같이 고정하는 데 적합합니다. 클램핑 레버를 풀면 양쪽의 클램핑이 해제되어 자유롭게 돌리고 밀 수 있습니다. 클램핑 앵글이 있는 클램핑 핀은 대부분 한 쌍으로 사용됩니다.

장점:


고정판의 재료 두께가 얇아도 작동함(금속: $\geq 8\text{mm}$ 또는 $\geq 4\text{mm}$ 및 목재 $\geq 18\text{mm}$).

보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.

공구 없이 작동.

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 클램핑 앵글 있음

도면



품목 요약

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 클램핑 앵글 있음

주문 번호	본체 재질	B	D	H1	H2	L1	L2
K1505.016	스틸	32	16	25	36	20	65
K1505.120	스테인레스 스틸	32	20	21	36	20	65
K1505.028	스틸	32	28	36	36	20	65