


텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 캐이지 스틸 및 플라스틱.
볼, C 스틸.

표면 마무리:

아연 도금, 청색 피막처리된 레일
경화 처리된 볼.

주문 정보:

쌍으로 판매

정보:


오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 큼니다. 닫힌 위치에서 가드 인터로킹 릴리스 레버를 작동하면 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.

텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 명시된 부하 용량은 20,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

주의:

모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	L	스트로크 S	지탱력 쌍 당 kg
K1580.0300	31,75	57	122	-	31,75	233,5	19	58	300	338	90

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg

품목 요약

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	L	스트로크 S	지탱력 상 당 kg
K1580.0350	31,75	57	172	-	31,75	283,5	19	58	350	388	90
K1580.0400	31,75	57	111	111	31,75	333,5	19	58	400	438	90
K1580.0450	31,75	57	136	136	31,75	383,5	19	58	450	488	90
K1580.0500	31,75	57	161	161	31,75	433,5	19	58	500	538	90
K1580.0550	31,75	57	186	186	31,75	483,5	19	58	550	588	90
K1580.0600	31,75	57	211	211	31,75	533,5	19	58	600	638	90
K1580.0650	31,75	57	236	236	31,75	583,5	19	58	650	688	90
K1580.0700	31,75	57	261	261	31,75	633,5	19	58	700	738	90