

# 스위벨 패드 나사 스펀들 스틸/스테인레스 스틸

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

#### 표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

스테인레스 스틸, 블랭크.

#### 주문 정보:

조립됨

조립됨

#### 정보:

스위벨 패드는 나사 스펀들 및 플레이트로 구성됩니다. 각 나사 스펀들은 각각의 플레이트와 조합될 수 있습니다. 전체 스위벨 패드의 높이는 나사 스펀들의 길이와 육각의 높이 + 22.5mm로 계산됩니다.


(스위벨 패드 전장 높이 =  $L + L1 + 22.5\text{mm}$ ).

각 사양에 따라 육각 앞의 나사 스펀들에 언더컷이 있을 수 있습니다.

#### 엑세서리:

- K0415 플라스틱 스위벨 패드 플레이트.
- K0415 스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지.
- K0416 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트.
- K0654 플라스틱 스위벨 패드용 확장 플레이트.
- K0417 아연 다이캐스 스위벨 패드용 확장 플레이트.
- K0418 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트.
- K0419 진동 흡수 기능이 있는 스위벨 패드 플레이트.

## 도면



## 품목 요약

# 스위벨 패드 나사 스프링 스틸/스테인레스 스틸

## 품목 요약

### 스위벨 패드 나사 스프링

| 주문 번호        | 본체 재질    | D1  | L   | L1   | SW | 부하<br>max. kN |
|--------------|----------|-----|-----|------|----|---------------|
| K0421.060151 | 스틸       | M6  | 15  | 7,5  | 14 | 2             |
| K0421.060301 | 스틸       | M6  | 30  | 7,5  | 14 | 2             |
| K0421.080401 | 스틸       | M8  | 40  | 7,5  | 14 | 3,5           |
| K0421.080801 | 스틸       | M8  | 80  | 7,5  | 14 | 3,5           |
| K0421.100451 | 스틸       | M10 | 45  | 7,5  | 14 | 4,7           |
| K0421.100701 | 스틸       | M10 | 70  | 7,5  | 14 | 4,7           |
| K0421.100901 | 스틸       | M10 | 90  | 7,5  | 14 | 4,7           |
| K0421.101251 | 스틸       | M10 | 125 | 7,5  | 14 | 4,7           |
| K0421.101501 | 스틸       | M10 | 150 | 7,5  | 14 | 4,7           |
| K0421.120451 | 스틸       | M12 | 45  | 7,5  | 14 | 7,7           |
| K0421.120661 | 스틸       | M12 | 66  | 7,5  | 14 | 7,7           |
| K0421.121001 | 스틸       | M12 | 100 | 7,5  | 14 | 7,7           |
| K0421.121251 | 스틸       | M12 | 125 | 7,5  | 14 | 7,7           |
| K0421.121501 | 스틸       | M12 | 150 | 7,5  | 14 | 7,7           |
| K0421.140661 | 스틸       | M14 | 66  | 7,5  | 14 | 11,1          |
| K0421.141001 | 스틸       | M14 | 100 | 7,5  | 14 | 11,1          |
| K0421.141251 | 스틸       | M14 | 125 | 7,5  | 14 | 11,1          |
| K0421.141501 | 스틸       | M14 | 150 | 7,5  | 14 | 11,1          |
| K0421.160661 | 스틸       | M16 | 66  | 7,5  | 17 | 14,5          |
| K0421.161001 | 스틸       | M16 | 100 | 7,5  | 17 | 14,5          |
| K0421.161251 | 스틸       | M16 | 125 | 7,5  | 17 | 14,5          |
| K0421.161501 | 스틸       | M16 | 150 | 7,5  | 17 | 14,5          |
| K0421.162001 | 스틸       | M16 | 200 | 7,5  | 17 | 14,5          |
| K0421.200851 | 스틸       | M20 | 85  | 10,5 | 22 | 24,3          |
| K0421.201001 | 스틸       | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3          |
| K0421.201251 | 스틸       | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3          |
| K0421.201501 | 스틸       | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3          |
| K0421.202001 | 스틸       | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3          |
| K0421.240851 | 스틸       | M24 | 85  | 10,5 | 24 | 36,1          |
| K0421.241001 | 스틸       | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1          |
| K0421.241251 | 스틸       | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1          |
| K0421.241501 | 스틸       | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1          |
| K0421.242001 | 스틸       | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1          |
| K0421.060152 | 스테인레스 스틸 | M6  | 15  | 7,5  | 14 | 2             |
| K0421.060302 | 스테인레스 스틸 | M6  | 30  | 7,5  | 14 | 2             |
| K0421.080402 | 스테인레스 스틸 | M8  | 40  | 7,5  | 14 | 3,5           |
| K0421.080802 | 스테인레스 스틸 | M8  | 80  | 7,5  | 14 | 3,5           |
| K0421.100452 | 스테인레스 스틸 | M10 | 45  | 7,5  | 14 | 4,7           |
| K0421.100702 | 스테인레스 스틸 | M10 | 70  | 7,5  | 14 | 4,7           |
| K0421.100902 | 스테인레스 스틸 | M10 | 90  | 7,5  | 14 | 4,7           |
| K0421.101252 | 스테인레스 스틸 | M10 | 125 | 7,5  | 14 | 4,7           |
| K0421.101502 | 스테인레스 스틸 | M10 | 150 | 7,5  | 14 | 4,7           |
| K0421.120452 | 스테인레스 스틸 | M12 | 45  | 7,5  | 14 | 7,7           |
| K0421.120662 | 스테인레스 스틸 | M12 | 66  | 7,5  | 14 | 7,7           |
| K0421.121002 | 스테인레스 스틸 | M12 | 100 | 7,5  | 14 | 7,7           |
| K0421.121252 | 스테인레스 스틸 | M12 | 125 | 7,5  | 14 | 7,7           |
| K0421.121502 | 스테인레스 스틸 | M12 | 150 | 7,5  | 14 | 7,7           |
| K0421.140662 | 스테인레스 스틸 | M14 | 66  | 7,5  | 14 | 11,1          |
| K0421.141002 | 스테인레스 스틸 | M14 | 100 | 7,5  | 14 | 11,1          |
| K0421.141252 | 스테인레스 스틸 | M14 | 125 | 7,5  | 14 | 11,1          |
| K0421.141502 | 스테인레스 스틸 | M14 | 150 | 7,5  | 14 | 11,1          |
| K0421.160662 | 스테인레스 스틸 | M16 | 66  | 7,5  | 17 | 14,5          |
| K0421.161002 | 스테인레스 스틸 | M16 | 100 | 7,5  | 17 | 14,5          |
| K0421.161252 | 스테인레스 스틸 | M16 | 125 | 7,5  | 17 | 14,5          |
| K0421.161502 | 스테인레스 스틸 | M16 | 150 | 7,5  | 17 | 14,5          |
| K0421.162002 | 스테인레스 스틸 | M16 | 200 | 7,5  | 17 | 14,5          |
| K0421.200852 | 스테인레스 스틸 | M20 | 85  | 10,5 | 22 | 24,3          |
| K0421.201002 | 스테인레스 스틸 | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3          |
| K0421.201252 | 스테인레스 스틸 | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3          |
| K0421.201502 | 스테인레스 스틸 | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3          |

# 스위벨 패드 나사 스프링 스틸/스테인레스 스틸

## 품목 요약

| 주문 번호        | 본체 재질    | D1  | L   | L1   | SW | 부하<br>max. kN |
|--------------|----------|-----|-----|------|----|---------------|
| K0421.202002 | 스테인레스 스틸 | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3          |
| K0421.240852 | 스테인레스 스틸 | M24 | 85  | 10,5 | 24 | 36,1          |
| K0421.241002 | 스테인레스 스틸 | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1          |
| K0421.241252 | 스테인레스 스틸 | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1          |
| K0421.241502 | 스테인레스 스틸 | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1          |
| K0421.242002 | 스테인레스 스틸 | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1          |