

넢링 볼트, 플라스틱, 정전기 방지

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강화된 열가소성 폴리아미드, 흑연 검정색
나사 볼트, 스틸 5.8

표면 마무리:

나사 볼트, 청색 피막처리.

이용:

민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.

정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).

정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.

이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역 (EPA)에서 사용될 수 있습니다.

장점:

정밀 부품, 전기 혹은 전자 부품, 부품 및 기계 보호용으로 사용합니다.

적용 분야: ATEX-지침에 따른 전기 설비, 장비 제조.

특수 전기 전도성 플라스틱으로 제작되었습니다.

ESD 작동 부품들은 ESD 보호구역용으로 특수 개발되었습니다.

넢링 볼트를 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.

안전:


이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보호체계에서 사용될 수 있습니다.

이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.

폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.

대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운전자.

도면



널링 볼트, 플라스틱, 정전기 방지

품목 요약

널링 볼트, 플라스틱, 정전기 방지

주문 번호	D	D1	D3	H	K	L
K1473.11180424X10	M4	18	9	13	8	10
K1473.11180424X15	M4	18	9	13	8	15
K1473.11200524X10	M5	20	10,6	15	9	10
K1473.11200524X15	M5	20	10,6	15	9	15
K1473.11200524X20	M5	20	10,6	15	9	20
K1473.11250624X10	M6	25	12	17	10	10
K1473.11250624X15	M6	25	12	17	10	15
K1473.11250624X20	M6	25	12	17	10	20
K1473.11320824X15	M8	32	14	22	13	15
K1473.11320824X20	M8	32	14	22	13	20
K1473.11320824X30	M8	32	14	22	13	30
K1473.11401024X20	M10	40	18	25	14	20
K1473.11401024X30	M10	40	18	25	14	30