

파워 클램프 3단, 타입 B, 클램핑 암 없음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
단조, 검정색으로 아연 도금


조립:
1. 기계 테이블 위에 지지 요소를 놓고 권장 토크로 고정하십시오.
2. 조절 나사를 조여 공작물을 고정합니다.

장점:
- 22-49kN의 아주 높은 클램핑 파워.
- 간단한 부품 조립.
- 아주 빠르고 손쉬운 클램핑 가능.
- 높이와 길이를 연속적으로 조절 가능.
- 14-28mm T슬롯이나 매트릭스 시스템 M12, M16, M20에 사용.
- 매끄럽거나 흠이 있는 변형 스러스트 패드 구매 가능.

공급 내역:
- 3단 지지 요소
- 고정 세트

액세서리:
K1206 높임장치
K1215 플랜저

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	타입	형태 타입	H1	B	슬롯 너비	D	H	H3	H4	H5	L	L1	클램핑력 kN	조임 토크 M2 Nm
K1664.2120650	짧은 버전	B	클램핑 암 없음	9-74	52	14	M12	67	25	16	16	65	14,5	22	40
K1664.1121300	통 버전	B	클램핑 암 없음	13-129	68	14	M12	101	34	27	27	130	22,5	30	70
K1664.1161500	통 버전	B	클램핑 암 없음	16-147	75	18	M16	116	43	29	29	150	25	43	150
K1664.1201700	통 버전	B	클램핑 암 없음	16-169	85	22	M20	140	52	34	34	170	29	49	200

파워 클램프 3단, 타입 B, 클램핑 암 없음

품목 요약
