

클램핑 핀

품목 설명/제품 이미지





설명

재질:
툴 스틸.



표면 마무리:
경화.

도면

플랫형



나이프 에지 실



품목 요약

클램핑 핀

주문 번호	모델 1	D1	이용
K0946.05000	플랫형	7,5	인장 강도 1000 N/mm ² 초과 재질
K0946.05400	나이프 에지 실	4	인장 강도 약 1000N/mm ² 이하의 재질
K0946.05600	나이프 에지 실	6	인장 강도 약 1000N/mm ² 이하의 재질