

나사 인서트용 조립 툴

품목 설명/제품 이미지



설명

액추에이션 원리:
나사 인서트용 일체형 공구

품목 요약

주문 번호	암나사에 적합 D1	드릴 Ø 설치	설치 카운터 싱크 Ø +0,25	나사 드릴 설치	최소 나사 깊이 설치	제거 드릴 Ø	드릴 깊이 제거
K0398.805	M5	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4
K0398.806	M6	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8
K0398.808	M8	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8
K0398.810	M10	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8
K0398.812	M12	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8

주문 번호	드릴 Ø 설치	설치 카운터 싱크 Ø +0,25	나사 드릴 설치	최소 나사 깊이 설치	제거 드릴 Ø	드릴 깊이 제거
K0399.804	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4
K0399.805	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8
K0399.806	10,8	12,3	M12x1,25	14,5	9,5	4,8
K0399.808	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8
K0399.810	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8
K0399.812	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8
K0399.814	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8
K0399.816	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4
K0399.818	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4
K0399.820	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4
K0399.822	30	32,3	M32x2	36,5	27,8	6,4
K0399.824	31	33,3	M33x2	37,5	28,8	6,4

주문 번호	드릴 Ø 설치	설치 카운터 싱크 Ø +0,25	나사 드릴 설치	최소 나사 깊이 설치	제거 드릴 Ø	드릴 깊이 제거
K0400.808	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4
K0400.810	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8
K0400.812	10,8	12,3	M10x1,25	14,5	9,5	4,8
K0400.814	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8
K0400.816	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8
K0400.818	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8
K0400.820	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8
K0400.822	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4
K0400.824	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4
K0400.830	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4