

스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

나사 스테인레스 스틸 1.4542.

헤드 피스와 푸시 버튼 스테인레스 스틸 1.4305.

볼 스테인레스 스틸 1.4125.

압력 스프링 스테인레스 스틸

링 손잡이와 키 링 스테인레스 스틸.

표면 마무리:

나사 min. 40 HRC 경화, 피막 처리.

헤드 피스/푸시 버튼 피막 처리.

볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리.

압력 스프링 피막 처리. 링 손잡이와 키링, 피막 처리.

정보:

볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.

고강도 경화 스테인리스 스틸 나사는 최고 마모 방지와 함께 과도한 하중을 허용합니다. 높은 내부식성 및 내산성이 있어, 식품, 화학 및 석유 화학 산업 및 항공/우주 산업에서 이미 널리 사용되고 있습니다.

전단 강도 더블 엷지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.

이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다. 하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

액세서리:

안전 나선형 케이블 K0367.10200


루프 리테이닝 케이블 K0367.....

키 링 K0367.15/19/23

볼 잠금 볼트용 마운트 부시 K0724....

스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀

도면



품목 요약

링 핸들이 있는 스테인레스 스틸 볼 잠금 핀

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엇지 max. kN
K0746.01505010	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	10	6	23,4	36,8	16	5	24,4
K0746.01505015	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	15	6	23,4	36,8	21	5	24,4
K0746.01505020	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	20	6	23,4	36,8	26	5	24,4
K0746.01505025	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	25	6	23,4	36,8	31	5	24,4
K0746.01505030	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	30	6	23,4	36,8	36	5	24,4
K0746.01505035	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	35	6	23,4	36,8	41	5	24,4
K0746.01505040	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	40	6	23,4	36,8	46	5	24,4
K0746.01505045	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	45	6	23,4	36,8	51	5	24,4
K0746.01505050	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	50	6	23,4	36,8	56	5	24,4
K0746.01505060	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	60	6	23,4	36,8	66	5	24,4
K0746.01505070	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	70	6	23,4	36,8	76	5	24,4
K0746.01505080	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	80	6	23,4	36,8	86	5	24,4
K0746.01505090	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	90	6	23,4	36,8	96	5	24,4
K0746.01505100	15	5	5,54	11,9	5,8	29,5	100	6	23,4	36,8	106	5	24,4
K0746.01506010	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	10	7	23,4	36,8	17	6	35,64
K0746.01506015	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	15	7	23,4	36,8	22	6	35,64
K0746.01506020	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	20	7	23,4	36,8	27	6	35,64
K0746.01506025	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	25	7	23,4	36,8	32	6	35,64
K0746.01506030	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	30	7	23,4	36,8	37	6	35,64
K0746.01506035	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	35	7	23,4	36,8	42	6	35,64
K0746.01506040	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	40	7	23,4	36,8	47	6	35,64
K0746.01506045	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	45	7	23,4	36,8	52	6	35,64
K0746.01506050	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	50	7	23,4	36,8	57	6	35,64
K0746.01506060	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	60	7	23,4	36,8	67	6	35,64
K0746.01506070	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	70	7	23,4	36,8	77	6	35,64
K0746.01506080	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	80	7	23,4	36,8	87	6	35,64
K0746.01506090	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	90	7	23,4	36,8	97	6	35,64
K0746.01506100	15	6	6,99	11,9	5,8	29,5	100	7	23,4	36,8	107	6	35,64
K0746.01508010	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	10	8	23,4	36,8	18	8	63,8
K0746.01508015	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	15	8	23,4	36,8	23	8	63,8
K0746.01508020	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	20	8	23,4	36,8	28	8	63,8
K0746.01508025	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	25	8	23,4	36,8	33	8	63,8
K0746.01508030	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	30	8	23,4	36,8	38	8	63,8
K0746.01508035	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	35	8	23,4	36,8	43	8	63,8
K0746.01508040	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	40	8	23,4	36,8	48	8	63,8
K0746.01508045	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	45	8	23,4	36,8	53	8	63,8
K0746.01508050	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	50	8	23,4	36,8	58	8	63,8

스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엇지 max. kN
K0746.01508060	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	60	8	23,4	36,8	68	8	63,8
K0746.01508070	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	70	8	23,4	36,8	78	8	63,8
K0746.01508080	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	80	8	23,4	36,8	88	8	63,8
K0746.01508090	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	90	8	23,4	36,8	98	8	63,8
K0746.01508100	15	8	9,42	11,9	5,8	29,5	100	8	23,4	36,8	108	8	63,8
K0746.01710015	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	15	9	25,7	38,6	24	10	100,1
K0746.01710020	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	20	9	25,7	38,6	29	10	100,1
K0746.01710025	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	25	9	25,7	38,6	34	10	100,1
K0746.01710030	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	30	9	25,7	38,6	39	10	100,1
K0746.01710035	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	35	9	25,7	38,6	44	10	100,1
K0746.01710040	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	40	9	25,7	38,6	49	10	100,1
K0746.01710045	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	45	9	25,7	38,6	54	10	100,1
K0746.01710050	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	50	9	25,7	38,6	59	10	100,1
K0746.01710060	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	60	9	25,7	38,6	69	10	100,1
K0746.01710070	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	70	9	25,7	38,6	79	10	100,1
K0746.01710080	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	80	9	25,7	38,6	89	10	100,1
K0746.01710090	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	90	9	25,7	38,6	99	10	100,1
K0746.01710100	16,5	10	11,86	14,2	7,4	29,5	100	9	25,7	38,6	109	10	100,1
K0746.02112020	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	20	10	32,3	47,8	30	12	144,06
K0746.02112025	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	25	10	32,3	47,8	35	12	144,06
K0746.02112030	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	30	10	32,3	47,8	40	12	144,06
K0746.02112035	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	35	10	32,3	47,8	45	12	144,06
K0746.02112040	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	40	10	32,3	47,8	50	12	144,06
K0746.02112045	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	45	10	32,3	47,8	55	12	144,06
K0746.02112050	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	50	10	32,3	47,8	60	12	144,06
K0746.02112060	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	60	10	32,3	47,8	70	12	144,06
K0746.02112070	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	70	10	32,3	47,8	80	12	144,06
K0746.02112080	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	80	10	32,3	47,8	90	12	144,06
K0746.02112090	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	90	10	32,3	47,8	100	12	144,06
K0746.02112100	20,6	12	14,45	18,3	10,7	36,3	100	10	32,3	47,8	110	12	144,06
K0746.02716025	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	25	14	41,9	65,3	39	16	257,18
K0746.02716030	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	30	14	41,9	65,3	44	16	257,18
K0746.02716035	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	35	14	41,9	65,3	49	16	257,18
K0746.02716040	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	40	14	41,9	65,3	54	16	257,18
K0746.02716045	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	45	14	41,9	65,3	59	16	257,18
K0746.02716050	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	50	14	41,9	65,3	64	16	257,18
K0746.02716060	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	60	14	41,9	65,3	74	16	257,18
K0746.02716070	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	70	14	41,9	65,3	84	16	257,18
K0746.02716080	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	80	14	41,9	65,3	94	16	257,18
K0746.02716090	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	90	14	41,9	65,3	104	16	257,18
K0746.02716100	26,9	16	19	23,9	13,7	43,7	100	14	41,9	65,3	114	16	257,18