


조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.

표면 마무리:

소프트 연마.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.

정보:

안쪽 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터는 외부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터(K0485)와 한 개의 조인트로 합체 조립할 수 있습니다.

클램핑 나사를 조일 때의 최대 토크:

M6: 10 Nm.

M8: 25 Nm.

M10: 50 Nm.

요청 시:

고정용 클램핑 레버.


액세서리:

- 육각 너트 DIN 985
- 육각 헤드 스크류 DIN 933
- 소켓 헤드 스크류 DIN 6912

도면 설명:

1) 15° 톱니

도면



조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니

품목 요약

조인트형 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니

주문 번호	A	C	D	E	G	H	K	L	P	S	F kN	Mb (Nm)	Mv (Nm)
K0486.512	12,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
K0486.514	14,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
K0486.516	16,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
K0486.518	18,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
K0486.520	20	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
K0486.525	25,1	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
K0486.530	30,1	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
K0486.540	40,2	22	11	56	56	60	116	128	48	M10	5,8	264	138