

고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸.

표면 마무리:


검정 산화 처리, 스러스트 포인트 경화 처리.

정보:

이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사의 경우 클램핑 나사를 밀어 위치를 옮길 수 있고, 압축 스프링으로 어떤 위치에서도 고정할 수 있습니다. 링이 이동 거리를 제한합니다. 고정식 클램핑 나사가 달린 T 나사의 경우에는 클램핑 나사가 압입되어 있습니다.



도면



품목 요약

고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L5	Z2	min. α
K0756.106X40	고정식 스프링	M6	12	5	4,5	40	10	50	30	6	7°
K0756.106X50	고정식 스프링	M6	12	5	4,5	50	10	50	40	6	7°
K0756.108X50	고정식 스프링	M8	14	6	6	50	12	60	35	7,5	4°

고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306

품목 요약

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L5	Z2	min. α
K0756.108X60	고정식 스펀들	M8	14	6	6	60	12	60	45	7,5	4°
K0756.110X60	고정식 스펀들	M10	18	8	8	60	14	80	40	9	3°
K0756.110X70	고정식 스펀들	M10	18	8	8	70	14	80	50	9	3°
K0756.112X70	고정식 스펀들	M12	20	10	8	70	18	100	50	10	3°
K0756.112X80	고정식 스펀들	M12	20	10	8	80	18	100	60	10	3°
K0756.116X75	고정식 스펀들	M16	24	12	12	75	20	120	55	12	5°
K0756.116X90	고정식 스펀들	M16	24	12	12	90	20	120	70	12	5°
K0756.116X110	고정식 스펀들	M16	24	12	12	110	20	120	90	12	5°
K0756.120X75	고정식 스펀들	M20	30	16	15,5	75	28	140	55	14	4°
K0756.120X90	고정식 스펀들	M20	30	16	15,5	90	28	140	70	14	4°
K0756.120X110	고정식 스펀들	M20	30	16	15,5	110	28	140	90	14	4°
K0756.210X40	이동식 스펀들	M10	18	8	8	40	32	80	30	9	3°
K0756.210X50	이동식 스펀들	M10	18	8	8	50	32	80	40	9	3°
K0756.212X50	이동식 스펀들	M12	20	10	8	50	35	100	40	10	3°
K0756.212X60	이동식 스펀들	M12	20	10	8	60	35	100	50	10	3°
K0756.216X55	이동식 스펀들	M16	24	13	12	55	40	120	45	12	5°
K0756.216X70	이동식 스펀들	M16	24	13	12	70	40	120	60	12	5°
K0756.216X90	이동식 스펀들	M16	24	13	12	90	40	120	80	12	5°
K0756.220X55	이동식 스펀들	M20	30	16	15,5	55	45	140	45	14	4°
K0756.220X70	이동식 스펀들	M20	30	16	15,5	70	45	140	60	14	4°
K0756.220X90	이동식 스펀들	M20	30	16	15,5	90	45	140	80	14	4°