스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
슬리브/스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.

표면 마무리:
슬리브 소재.
볼 경화, 소재.

도면



품목 요약

스프링 압력 피스, 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸

주문 번호	구성품 재질	D	D1	D2	L	L1	스트로크 S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0333.104	스테인리스 스틸	4	3	4,6	9	1	0,8	12	22
K0333.105	스테인리스 스틸	5	4	5,6	12	1	1	19	30
K0333.106	스테인리스 스틸	6	5	6,5	14	1	1,5	22	40
K0333.108	스테인리스 스틸	8	6	8,5	16	1	1,8	42	73
K0333.110	스테인리스 스틸	10	8	12	22	2,5	2,7	54	100
K0333.112	스테인리스 스틸	12	10	14	24	2,5	3,5	54	122
K0333.404	POM	4	3	4,6	9	1	0,6	12	22
K0333.405	POM	5	4	5,6	12	1	0,8	19	30

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	구성품 재질	D	D1	D2	L	L1	스트로크 S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0333.406	POM	6	5	6,5	14	1	1,3	22	40
K0333.408	POM	8	6	8,5	16	1	1,6	42	73
K0333.410	POM	10	8	12	22	2,5	2,6	54	100
K0333.412	POM	12	10	14	24	2,5	3,3	54	122

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG