


평면 클램프 DIN 6314 와 유사, 스틸 및 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


단강 또는 EN AW-7022.

표면 마무리:


도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.

정보:

오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.



도면



품목 요약

평면 클램프, DIN 6314 와 유사, 스틸 및 알루미늄

주문 번호	본체 재질	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	스크류 용
K1516.06	단강	50	10	7	20	8	13,5	13	4,82	M6
K1516.08	단강	60	12	9	25	10	14,5	13	8,77	M8
K1516.10	단강	80	15	11	30	12	20,5	19	13,9	M10
K1516.12	단강	100	20	14	40	14	28	26	20,2	M12/M14
K1516.14	단강	125	20	14	40	14	28	36	20,2	M12/M14
K1516.16	단강	125	25	18	50	18	35	27	37,8	M16/M18
K1516.18	단강	160	25	18	50	18	35	47	37,8	M16/M18
K1516.20	단강	160	30	22	60	22	41	38	58,8	M20/M22
K1516.201	단강	200	30	22	60	22	41	58	58,8	M20/M22
K1516.24	단강	200	30	26	70	26	48	54	84,7	M24
K1516.241	단강	250	35	26	70	26	48	79	84,7	M24
K1516.30	단강	250	40	34	80	34	62	66	135	M30/M32
K1516.301	단강	315	50	34	80	34	62	96	135	M30/M32

평면 클램프 DIN 6314 와 유사, 스틸 및 알루미늄

품목 요약

주문 번호	본체 재질	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	스크류 용
K1516.206	알루미늄	50	10	7	20	8	13,5	13	4,82	M6
K1516.208	알루미늄	60	12	9	25	10	14,5	13	8,77	M8
K1516.210	알루미늄	80	15	11	30	12	20,5	19	13,9	M10
K1516.212	알루미늄	100	20	14	40	14	28	26	20,2	M12/M14
K1516.214	알루미늄	125	20	14	40	14	28	36	20,2	M12/M14
K1516.216	알루미늄	125	25	18	50	18	35	27	37,8	M16/M18
K1516.218	알루미늄	160	25	18	50	18	35	47	37,8	M16/M18
K1516.220	알루미늄	160	30	22	60	22	41	38	58,8	M20/M22
K1516.2201	알루미늄	200	30	22	60	22	41	58	58,8	M20/M22
K1516.224	알루미늄	200	30	26	70	26	48	54	84,7	M24
K1516.2241	알루미늄	250	35	26	70	26	48	79	84,7	M24
K1516.230	알루미늄	250	40	34	80	34	62	66	135	M30/M32
K1516.2301	알루미늄	315	50	34	80	34	62	96	135	M30/M32