

스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

1.4308. 잠금 바
1.4301. 슬리브
1.4305. 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:

자연적으로 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035

정보:

인덱스 플런저를 용접하여 고정하는 경우 고온으로 인한 스프링 열 손상이 발생하지 않도록 슬리브를 고정해야 합니다.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
광택 슬리브, 위치 결정 링으로 연결 가능.

요청 시:

스페셜 버전.

액세서리:


포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

도면 설명:

타입 E: 잠금 바 캡 없음
타입 F: 잠금 바 캡 있음

스테인레스 스틸 인덱스 플런저

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 인덱스 플런저

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1671.1080410	E	-	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.1080510	E	-	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.1080610	E	-	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.1080512	E	-	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.1080612	E	-	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.1080812	E	-	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.1080616	E	-	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.1080816	E	-	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.1081016	E	-	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.1080820	E	-	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.1081020	E	-	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.1081220	E	-	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.1090410	F	검회색 RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.1090510	F	검회색 RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.1090610	F	검회색 RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.1090512	F	검회색 RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.1090612	F	검회색 RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.1090812	F	검회색 RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.1090616	F	검회색 RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.1090816	F	검회색 RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.1091016	F	검회색 RAL 7021	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.1090820	F	검회색 RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.1091020	F	검회색 RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.1091220	F	검회색 RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.10904102	F	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.10905102	F	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.10906102	F	퓨어 오렌지 RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14

스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1671.10905122	F	푸어 오렌지 RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.10906122	F	푸어 오렌지 RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.10908122	F	푸어 오렌지 RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.10906162	F	푸어 오렌지 RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.10908162	F	푸어 오렌지 RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.10910162	F	푸어 오렌지 RAL 2004	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.10908202	F	푸어 오렌지 RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.10910202	F	푸어 오렌지 RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.10912202	F	푸어 오렌지 RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.109041016	F	밝은 노랑 RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.109051016	F	밝은 노랑 RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.109061016	F	밝은 노랑 RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.109051216	F	밝은 노랑 RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.109061216	F	밝은 노랑 RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.109081216	F	밝은 노랑 RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.109061616	F	밝은 노랑 RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.109081616	F	밝은 노랑 RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.109101616	F	밝은 노랑 RAL 1021	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.109082016	F	밝은 노랑 RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.109102016	F	밝은 노랑 RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.109122016	F	밝은 노랑 RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.109041084	F	신호등 빨강 RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.109051084	F	신호등 빨강 RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.109061084	F	신호등 빨강 RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.109051284	F	신호등 빨강 RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.109061284	F	신호등 빨강 RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.109081284	F	신호등 빨강 RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.109061684	F	신호등 빨강 RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.109081684	F	신호등 빨강 RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.109101684	F	신호등 빨강 RAL 3020	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.109082084	F	신호등 빨강 RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.109102084	F	신호등 빨강 RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.109122084	F	신호등 빨강 RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.109041086	F	시그널 녹색 RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.109051086	F	시그널 녹색 RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.109061086	F	시그널 녹색 RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.109051286	F	시그널 녹색 RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.109061286	F	시그널 녹색 RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.109081286	F	시그널 녹색 RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.109061686	F	시그널 녹색 RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.109081686	F	시그널 녹색 RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.109101686	F	시그널 녹색 RAL 6032	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.109082086	F	시그널 녹색 RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.109102086	F	시그널 녹색 RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.109122086	F	시그널 녹색 RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.109041087	F	신호등 파랑 RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.109051087	F	신호등 파랑 RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.109061087	F	신호등 파랑 RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.109051287	F	신호등 파랑 RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.109061287	F	신호등 파랑 RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.109081287	F	신호등 파랑 RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.109061687	F	신호등 파랑 RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.109081687	F	신호등 파랑 RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.109101687	F	신호등 파랑 RAL 5017	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.109082087	F	신호등 파랑 RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.109102087	F	신호등 파랑 RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.109122087	F	신호등 파랑 RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.109041088	F	연한 회색 RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.109051088	F	연한 회색 RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.109061088	F	연한 회색 RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.109051288	F	연한 회색 RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14

스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1671.109061288	F	연한 회색 RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.109081288	F	연한 회색 RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.109061688	F	연한 회색 RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.109081688	F	연한 회색 RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.109101688	F	연한 회색 RAL 7035	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.109082088	F	연한 회색 RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.109102088	F	연한 회색 RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.109122088	F	연한 회색 RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60