

수나사와 POM 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 핸들.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스러스트 핀 POM

표면 마무리:


검정 산화 스틸 부품.

정보:

다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

수나사와 POM 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	토크 수	L
K0780.21051X20	B	POM 볼트	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20,5
K0780.21051X30	B	POM 볼트	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30,5
K0780.21051X40	B	POM 볼트	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40,5
K0780.21051X50	B	POM 볼트	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50,5
K0780.21061X20	B	POM 볼트	1	M6	10	13	14,5	3,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	19,8
K0780.21061X30	B	POM 볼트	1	M6	10	13	14,5	3,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	29,8
K0780.21061X40	B	POM 볼트	1	M6	10	13	14,5	3,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	39,8
K0780.21061X50	B	POM 볼트	1	M6	10	13	14,5	3,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	49,8
K0780.22061X20	B	POM 볼트	2	M6	13,5	18	19,5	3,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,8
K0780.22061X30	B	POM 볼트	2	M6	13,5	18	19,5	3,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	29,8
K0780.22061X40	B	POM 볼트	2	M6	13,5	18	19,5	3,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	39,8
K0780.22061X50	B	POM 볼트	2	M6	13,5	18	19,5	3,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	49,8
K0780.22061X60	B	POM 볼트	2	M6	13,5	18	19,5	3,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	59,8
K0780.22081X20	B	POM 볼트	2	M8	13,5	18	19,5	5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,6
K0780.22081X30	B	POM 볼트	2	M8	13,5	18	19,5	5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	29,6
K0780.22081X40	B	POM 볼트	2	M8	13,5	18	19,5	5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	39,6
K0780.22081X50	B	POM 볼트	2	M8	13,5	18	19,5	5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	49,6
K0780.22081X60	B	POM 볼트	2	M8	13,5	18	19,5	5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	59,6
K0780.22101X20	B	POM 볼트	2	M10	13,5	18	19,5	6,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	19,9
K0780.22101X30	B	POM 볼트	2	M10	13,5	18	19,5	6,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	29,9
K0780.22101X40	B	POM 볼트	2	M10	13,5	18	19,5	6,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	39,9
K0780.22101X50	B	POM 볼트	2	M10	13,5	18	19,5	6,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	49,9
K0780.22101X60	B	POM 볼트	2	M10	13,5	18	19,5	6,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	59,9

수나사와 POM 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 품목 요약
