


스테인리스 인덱스 플런저, 스톱퍼 포함

품목 설명/제품 이미지



 RAL 7021	 RAL 2004	 RAL 1021	 RAL 3020
 RAL 6032	 RAL 5017	 RAL 7035	



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다. 180° 스톱퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다. 스톱퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.

재질:

1.4308. 잠금 바
1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:

자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 질은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
한쪽 방향으로 회전되는 180° 스톱퍼.

요청 시:

스페셜 버전.

액세서리:

브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.


도면 설명:

타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음

- 1) 좌측 스톱퍼
- 2) 우측 스톱퍼

스테인리스 인덱스 플런저, 스톱퍼 포함

도면



품목 요약

스테인리스 인덱스 플런저, 스톱퍼 포함

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1675.11040410	A	왼쪽	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1675.11040510	A	왼쪽	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1675.11040610	A	왼쪽	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1675.11040512	A	왼쪽	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	5	15
K1675.11040612	A	왼쪽	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	5	15
K1675.11040812	A	왼쪽	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	5	15
K1675.11040616	A	왼쪽	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1675.11040816	A	왼쪽	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1675.11041016	A	왼쪽	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1675.110408201	A	왼쪽	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1675.110410201	A	왼쪽	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
K1675.110412201	A	왼쪽	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1675.21040410	A	오른쪽	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1675.21040510	A	오른쪽	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1675.21040610	A	오른쪽	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1675.21040512	A	오른쪽	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	5	15
K1675.21040612	A	오른쪽	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	5	15
K1675.21040812	A	오른쪽	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	5	15
K1675.21040616	A	오른쪽	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1675.21040816	A	오른쪽	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1675.21041016	A	오른쪽	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1675.210408201	A	오른쪽	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1675.210410201	A	오른쪽	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
K1675.210412201	A	오른쪽	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1675.11050410	B	왼쪽	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1675.11050510	B	왼쪽	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1675.11050610	B	왼쪽	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1675.11050512	B	왼쪽	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
K1675.11050612	B	왼쪽	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
K1675.11050812	B	왼쪽	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
K1675.11050616	B	왼쪽	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1675.11050816	B	왼쪽	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1675.11051016	B	왼쪽	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1675.110508201	B	왼쪽	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60

스테인리스 인덱스 플런저, 스톱퍼 포함

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1675.110510201	B	왼쪽	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1675.110512201	B	왼쪽	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1675.21050410	B	오른쪽	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1675.21050510	B	오른쪽	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1675.21050610	B	오른쪽	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1675.21050512	B	오른쪽	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
K1675.21050612	B	오른쪽	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
K1675.21050812	B	오른쪽	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
K1675.21050616	B	오른쪽	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1675.21050816	B	오른쪽	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1675.21051016	B	오른쪽	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1675.210508201	B	오른쪽	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1675.210510201	B	오른쪽	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1675.210512201	B	오른쪽	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1675.11060410	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.11060510	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.11060610	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.11060512	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.11060612	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.11060812	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.11060616	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.11060816	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.11061016	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.110608201	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.110610201	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.110612201	C	왼쪽	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.110604102	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.110605102	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.110606102	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.110605122	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.110606122	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.110608122	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.110606162	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.110608162	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.110610162	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.1106082012	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.1106102012	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.1106122012	C	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.1106041016	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.1106051016	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.1106061016	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.1106051216	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.1106061216	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.1106081216	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.1106061616	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.1106081616	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.1106101616	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.11060820116	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.11061020116	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.11061220116	C	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.1106041084	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.1106051084	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.1106061084	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.1106051284	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.1106061284	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.1106081284	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.1106061684	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.1106081684	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.1106101684	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.11060820184	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.11061020184	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60

스테인리스 인덱스 플런저, 스톱퍼 포함

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1675.11061220184	C	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.1106041086	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.1106051086	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.1106061086	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.1106051286	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.1106061286	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.1106081286	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.1106061686	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.1106081686	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.1106101686	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.11060820186	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.11061020186	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.11061220186	C	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.1106041087	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.1106051087	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.1106061087	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.1106051287	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.1106061287	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.1106081287	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.1106061687	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.1106081687	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.1106101687	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.11060820187	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.11061020187	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.11061220187	C	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.1106041088	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.1106051088	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.1106061088	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.1106051288	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.1106061288	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.1106081288	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.1106061688	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.1106081688	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.1106101688	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.11060820188	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.11061020188	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.11061220188	C	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.21060410	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.21060510	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.21060610	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.21060512	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.21060612	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.21060812	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.21060616	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.21060816	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.21061016	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.210608201	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.210610201	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.210612201	C	오른쪽	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.210604102	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.210605102	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.210606102	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.210605122	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.210606122	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.210608122	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.210606162	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.210608162	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.210610162	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.2106082012	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.2106102012	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.2106122012	C	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60

스테인리스 인덱스 플런저, 스톱퍼 포함

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1675.2106041016	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.2106051016	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.2106061016	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.2106051216	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.2106061216	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.2106081216	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.2106061616	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.2106081616	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.2106101616	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.21060820116	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.21061020116	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.21061220116	C	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.2106041084	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.2106051084	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.2106061084	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.2106051284	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.2106061284	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.2106081284	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.2106061684	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.2106081684	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.2106101684	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.21060820184	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.21061020184	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.21061220184	C	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.2106041086	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.2106051086	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.2106061086	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.2106051286	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.2106061286	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.2106081286	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.2106061686	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.2106081686	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.2106101686	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.21060820186	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.21061020186	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.21061220186	C	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.2106041087	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.2106051087	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.2106061087	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.2106051287	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.2106061287	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.2106081287	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.2106061687	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.2106081687	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.2106101687	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.21060820187	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.21061020187	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.21061220187	C	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.2106041088	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.2106051088	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.2106061088	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.2106051288	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.2106061288	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.2106081288	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.2106061688	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.2106081688	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.2106101688	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.21060820188	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.21061020188	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.21061220188	C	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.11070410	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14

스테인리스 인덱스 플런저, 스톱퍼 포함

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1675.11070510	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.11070610	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.11070512	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.11070612	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.11070812	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.11070616	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.11070816	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.11071016	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.110708201	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.110710201	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.110712201	D	왼쪽	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.110704102	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.110705102	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.110706102	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.110705122	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.110706122	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.110708122	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.110706162	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.110708162	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.110710162	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.1107082012	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.1107102012	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.1107122012	D	왼쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.1107041016	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.1107051016	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.1107061016	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.1107051216	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.1107061216	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.1107081216	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.1107061616	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.1107081616	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.1107101616	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.11070820116	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.11071020116	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.11071220116	D	왼쪽	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.1107041084	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.1107051084	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.1107061084	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.1107051284	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.1107061284	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.1107081284	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.1107061684	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.1107081684	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.1107101684	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.11070820184	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.11071020184	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.11071220184	D	왼쪽	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.1107041086	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.1107051086	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.1107061086	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.1107051286	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.1107061286	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.1107081286	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.1107061686	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.1107081686	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.1107101686	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.11070820186	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.11071020186	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.11071220186	D	왼쪽	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.1107041087	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.1107051087	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14

스테인리스 인덱스 플런저, 스톱퍼 포함

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1675.1107061087	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.1107051287	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.1107061287	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.1107081287	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.1107061687	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.1107081687	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.1107101687	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.11070820187	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.11071020187	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.11071220187	D	왼쪽	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.1107041088	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.1107051088	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.1107061088	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.1107051288	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.1107061288	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.1107081288	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.1107061688	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.1107081688	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.1107101688	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.11070820188	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.11071020188	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.11071220188	D	왼쪽	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.21070410	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.21070510	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.21070610	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.21070512	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.21070612	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.21070812	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.21070616	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.21070816	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.21071016	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.210708201	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.210710201	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.210712201	D	오른쪽	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.210704102	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.210705102	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.210706102	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.210705122	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.210706122	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.210708122	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.210706162	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.210708162	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.210710162	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.2107082012	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.2107102012	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.2107122012	D	오른쪽	푸어 오렌지 RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.2107041016	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.2107051016	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.2107061016	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.2107051216	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.2107061216	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.2107081216	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.2107061616	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.2107081616	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.2107101616	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.21070820116	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.21071020116	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.21071220116	D	오른쪽	밝은 노랑 RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.2107041084	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.2107051084	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.2107061084	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14

스테인리스 인덱스 플런저, 스톱퍼 포함

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1675.2107051284	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.2107061284	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.2107081284	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.2107061684	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.2107081684	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.2107101684	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.21070820184	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.21071020184	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.21071220184	D	오른쪽	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.2107041086	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.2107051086	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.2107061086	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.2107051286	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.2107061286	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.2107081286	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.2107061686	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.2107081686	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.2107101686	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.21070820186	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.21071020186	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.21071220186	D	오른쪽	시그널 녹색 RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.2107041087	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.2107051087	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.2107061087	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.2107051287	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.2107061287	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.2107081287	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.2107061687	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.2107081687	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.2107101687	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.21070820187	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.21071020187	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.21071220187	D	오른쪽	신호등 파랑 RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.2107041088	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.2107051088	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.2107061088	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.2107051288	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.2107061288	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.2107081288	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.2107061688	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.2107081688	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.2107101688	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.21070820188	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.21071020188	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.21071220188	D	오른쪽	연한 회색 RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60