


센터링 보어가 있는 편심 마운트 부싱

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

위치 홀 H7 사용. 그러브 스크류를 돌리면 표면 압력이 발생합니다. 조절 가능한 페이스 핀 스페너로 편심을 올바른 위치의 반경 방향으로 가져올 수 있으며, 그러브 스크류를 이용해 고정할 수 있습니다.

이용:


편심 마운트 부싱은 예를 들어 스토퍼 또는 공차 보상장치로 사용됩니다.

- 1) 센터링 보어, DIN 332-1, 타입 A
- 2) 센터링 기본 형태
- 3) 시각적 스토퍼로서
- 4) 관통 홀
- 5) 나사 홀

장점:

- 간편한 핸들링
- 그러브 스크류로 고정
- 좁은 설치 공간
- 자유로운 조립 위치
- 개별 사용
- 다양한 사용 분야

도면



센터링 보어가 있는 편심 마운트 부싱

품목 요약

센터링 보어가 있는 편심 마운트 부싱

주문 번호	D	D1	D2	D3	H	M	SW	T	조임 토크 Nm
K1292.101	10	10	1	2,12	9,8	2,25	2	1,9	1,5
K1292.121	12	12	1,6	3,35	11,8	2	2	2,9	1,5
K1292.151	15	15	2,5	5,3	14,8	2,25	2,5	4,6	2
K1292.181	18	18	4	8,5	15,8	2,25	2,5	7,4	2
K1292.201	20	20	4	8,5	19,8	3	3	7,4	5