

마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4548.


표면 마무리:

경화 처리, 40 HRC, 자연적 마무리

정보:

고정 나사가 함께 배송됩니다.

도면



품목 요약

마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	B	D5	D6	D7	S	T	최소 베이스 플레이트- 두께 H
K1477.13	13	17,3	34,99	4,4	25	11,56	4,5	7,6	35	13,5	M4x7	20	11,91	20
K1477.16	16	20,7	36,99	4,4	29	11,56	4,5	7,6	37	21	M4x7	20	11,91	20
K1477.20	20	24,8	44,99	5,4	35	15,82	6	9,5	45	21	M5x9	25	16,21	25
K1477.25	25	30,4	54,99	6,4	42	19,94	7	11	55	25,5	M6x10	25	20,32	25
K1477.30	30	36,2	59,99	6,4	48	21,77	7	11	60	30,5	M6x11	30	22,15	30

마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)

품목 요약
