

리니어 유닛, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

DIN EN 10305에 따른 정밀 튜브, 스테인리스 스틸 1.4301.
사다리꼴 나사, 우나사, 롤링, 스테인리스 스틸 1.4301.

정보:

중간 속도 범위, 자동 잠금.

스트로크 $S = \text{길이 } L - (2 \times L2 + J)$.

요청 시:

좌나사, 2 드라이브 핀, 스트로크 또는 핸드 휠.


액세서리:

- 가이드, 스테인리스 스틸 K0496, K0498, K0499
- 튜브 연결 시스템의 클램핑 부품

기능 원리:

나사 스피들의 회전 운동은 가이드 캐리지의 직선 운동으로 변환됨.

도면



품목 요약

리니어 유닛, 스테인리스 스틸

주문 번호	모델 1	타입 E	스핀들	L	스트로크 S	B	D1	J	L1	L2	M	P1 미끄럼 키 DIN 6885	V1
K0495.1300101X300	볼 베어링 있음	30	Tr 14x3	300	109	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.1300101X500	볼 베어링 있음	30	Tr 14x3	500	309	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.1300101X800	볼 베어링 있음	30	Tr 14x3	800	609	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.1400101X300	볼 베어링 있음	40	Tr 20x4	300	107	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.1400101X500	볼 베어링 있음	40	Tr 20x4	500	307	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.1400101X800	볼 베어링 있음	40	Tr 20x4	800	607	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.1400101X1000	볼 베어링 있음	40	Tr 20x4	1000	807	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10

