

보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

이 경사진 보우 그립은 특히 좁은 공간에 장착하기에 적합합니다. 보우 그립은 특히 안정적이므로 견고성과 부식 방지가 요구되는 곳에도 사용할 수 있습니다.

재질:

스테인리스 스틸, 정밀 캐스팅 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

제조 공정으로 인해 손잡이 표면에 불규칙한 부분이 있을 수 있습니다.

이용:

기계 공학, 플랜트 건설, 공구 제작 또는 식품 및 제약 산업의 좁은 공간에서 작업할 수 있습니다.

조립:


뒷 부분으로부터.

장점:

좁은 공간에서의 접근성이 뛰어남.
매우 안정적이고 견고함.
내부식성

커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품.

도면



품목 요약

보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사

주문 번호	스틸 키	A	B	B1	D	H	L	T	하중 N
K1635.100008061	1.4308	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1635.112008061	1.4308	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1635.120008061	1.4308	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1635.128008061	1.4308	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1635.160008061	1.4308	160	21	13	M6	50	173	10	1000

보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사

품목 요약

주문 번호	스틸 키	A	B	B1	D	H	L	T	하중 N
K1635.100008062	1.4404	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1635.112008062	1.4404	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1635.120008062	1.4404	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1635.128008062	1.4404	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1635.160008062	1.4404	160	21	13	M6	50	173	10	1000