

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

스테인레스 스틸 허브.
폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.

표면 마무리:

자연적 마무리된 허브.
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.

정보:

탄성 중합체 도그 클러치는 두 개의 허브와 하나의 탄성 중합체 스파이더로 구성되어 있습니다. 이 도그 클러치는 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위 보정과 진동 및 토크 서지 감소에 사용됩니다.

여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감소력이 증가합니다.

커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.

공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.

온도 범위:

파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.

조립:

탄성 중합체 도그 클러치에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.


조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밀고, 클램프 허브로 고정합니다.

요청 시:

공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

도면



품목 요약

탄성 중합체 도그 클러치, 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

주문 번호	크기	구성품 색상	관성 모멘트 (gm ²)	정적 비틀림 경도 (Nm/rad)	동적 비틀림 경도 (Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)
K1890.14800350404	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.14800350808	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.14800350810	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.14800350812	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.14800350814	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.14800351010	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.14800351012	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.14800351014	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.14800351212	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.14800351214	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.14800351414	14	청색	0,016	60,2	180	153	0,21
K1890.19800661010	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.19800661212	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.19800661214	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.19800661215	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.19800661216	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.19800661414	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.19800661415	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.19800661416	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.19800661515	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.19800661516	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.19800661616	19	청색	0,103	618	1065	582	0,15
K1890.24800781515	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2
K1890.24800781818	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2
K1890.24800781819	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2
K1890.24800781820	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2
K1890.24800781825	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2
K1890.24800781919	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2
K1890.24800781920	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2
K1890.24800781925	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2
K1890.24800782020	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2
K1890.24800782025	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	크기	구성품 색상	관성 모멘트 (gm ²)	정적 비틀림 경도 (Nm/rad)	동적 비틀림 경도 (Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)
K1890.24800782525	24	청색	0,409	860	1390	840	0,2
K1890.28800901919	28	청색	0,923	1370	2350	990	0,2
K1890.28800902424	28	청색	0,923	1370	2350	990	0,2
K1890.28800902828	28	청색	0,923	1370	2350	990	0,2
K1890.28800903232	28	청색	0,923	1370	2350	990	0,2
K1890.14920350404	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.14920350808	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.14920350810	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.14920350812	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.14920350814	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.14920351010	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.14920351012	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.14920351014	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.14920351212	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.14920351214	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.14920351414	14	노랑	0,016	114,6	344	336	0,15
K1890.19920661010	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.19920661212	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.19920661214	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.19920661215	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.19920661216	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.19920661414	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.19920661415	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.19920661416	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.19920661515	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.19920661516	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.19920661616	19	노랑	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1890.24920781515	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.24920781818	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.24920781819	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.24920781820	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.24920781825	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.24920781919	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.24920781920	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.24920781925	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.24920782020	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.24920782025	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.24920782525	24	노랑	0,409	2300	5130	1900	0,15
K1890.28920901919	28	노랑	0,923	4080	6745	1780	0,15
K1890.28920902424	28	노랑	0,923	4080	6745	1780	0,15
K1890.28920902828	28	노랑	0,923	4080	6745	1780	0,15
K1890.28920903232	28	노랑	0,923	4080	6745	1780	0,15
K1890.38921142020	38	노랑	2,691	6525	12000	2350	0,17
K1890.38921142828	38	노랑	2,691	6525	12000	2350	0,17
K1890.38921143232	38	노랑	2,691	6525	12000	2350	0,17
K1890.38921143838	38	노랑	2,691	6525	12000	2350	0,17
K1890.42921262525	42	노랑	6,297	10870	20500	4100	0,19
K1890.42921263232	42	노랑	6,297	10870	20500	4100	0,19
K1890.42921263838	42	노랑	6,297	10870	20500	4100	0,19
K1890.42921264545	42	노랑	6,297	10870	20500	4100	0,19
K1890.14980350404	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09
K1890.14980350808	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09
K1890.14980350810	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09
K1890.14980350812	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09
K1890.14980350814	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09
K1890.14980351010	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09
K1890.14980351012	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09
K1890.14980351014	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09
K1890.14980351212	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09
K1890.14980351214	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09
K1890.14980351414	14	빨강	0,016	171,9	513	654	0,09

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	크기	구성품 색상	관성 모멘트 (gm ²)	정적 비틀림 경도 (Nm/rad)	동적 비틀림 경도 (Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)
K1890.19980661010	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.19980661212	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.19980661214	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.19980661215	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.19980661216	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.19980661414	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.19980661415	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.19980661416	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.19980661515	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.19980661516	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.19980661616	19	빨강	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1890.24980781515	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.24980781818	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.24980781819	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.24980781820	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.24980781825	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.24980781919	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.24980781920	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.24980781925	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.24980782020	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.24980782025	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.24980782525	24	빨강	0,409	3700	8130	2940	0,11
K1890.28980901919	28	빨강	0,923	6410	9920	3200	0,11
K1890.28980902424	28	빨강	0,923	6410	9920	3200	0,11
K1890.28980902828	28	빨강	0,923	6410	9920	3200	0,11
K1890.28980903232	28	빨강	0,923	6410	9920	3200	0,11
K1890.38981142020	38	빨강	2,691	11800	21850	4400	0,12
K1890.38981142828	38	빨강	2,691	11800	21850	4400	0,12
K1890.38981143232	38	빨강	2,691	11800	21850	4400	0,12
K1890.38981143838	38	빨강	2,691	11800	21850	4400	0,12
K1890.42981262525	42	빨강	6,297	21594	37692	5940	0,14
K1890.42981263232	42	빨강	6,297	21594	37692	5940	0,14
K1890.42981263838	42	빨강	6,297	21594	37692	5940	0,14
K1890.42981264545	42	빨강	6,297	21594	37692	5940	0,14

주문 번호	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 토크 Nm	커플링 스파이더 경도	공칭 토크 Nm
K1890.14800350404	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.14800350808	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.14800350810	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.14800350812	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.14800350814	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.14800351010	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.14800351012	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.14800351014	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.14800351212	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.14800351214	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.14800351414	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1890.19800661010	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.19800661212	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.19800661214	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.19800661215	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.19800661216	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.19800661414	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.19800661415	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.19800661416	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.19800661515	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.19800661516	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.19800661616	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1890.24800781515	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 토크 Nm	커플링 스파이더 경도	공칭 토크 Nm
K1890.24800781818	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1890.24800781819	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1890.24800781820	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1890.24800781825	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1890.24800781919	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1890.24800781920	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1890.24800781925	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1890.24800782020	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1890.24800782025	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1890.24800782525	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1890.28800901919	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1890.28800902424	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1890.28800902828	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1890.28800903232	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1890.14920350404	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.14920350808	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.14920350810	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.14920350812	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.14920350814	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.14920351010	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.14920351012	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.14920351014	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.14920351212	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.14920351214	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.14920351414	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1890.19920661010	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.19920661212	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.19920661214	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.19920661215	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.19920661216	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.19920661414	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.19920661415	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.19920661416	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.19920661515	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.19920661516	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.19920661616	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1890.24920781515	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.24920781818	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.24920781819	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.24920781820	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.24920781825	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.24920781919	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.24920781920	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.24920781925	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.24920782020	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.24920782025	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.24920782525	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1890.28920901919	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1890.28920902424	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1890.28920902828	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1890.28920903232	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1890.38921142020	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1890.38921142828	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1890.38921143232	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1890.38921143838	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1890.42921262525	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1890.42921263232	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1890.42921263838	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1890.42921264545	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1890.14980350404	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1890.14980350808	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 토크 Nm	커플링 스파이더 경도	공칭 토크 Nm
K1890.14980350810	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1890.14980350812	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1890.14980350814	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1890.14980351010	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1890.14980351012	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1890.14980351014	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1890.14980351212	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1890.14980351214	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1890.14980351414	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1890.19980661010	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.19980661212	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.19980661214	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.19980661215	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.19980661216	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.19980661414	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.19980661415	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.19980661416	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.19980661515	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.19980661516	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.19980661616	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1890.24980781515	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.24980781818	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.24980781819	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.24980781820	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.24980781825	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.24980781919	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.24980781920	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.24980781925	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.24980782020	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.24980782025	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.24980782525	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1890.28980901919	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1890.28980902424	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1890.28980902828	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1890.28980903232	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1890.38981142020	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1890.38981142828	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1890.38981143232	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1890.38981143838	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1890.42981262525	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
K1890.42981263232	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
K1890.42981263838	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
K1890.42981264545	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450

주문 번호	max. 회전 수 1/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	R	스크류 조임 토크 Nm
K1890.14800350404	13000	M3	4	4	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14800350808	13000	M3	8	8	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14800350810	13000	M3	8	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14800350812	13000	M3	8	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14800350814	13000	M3	8	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14800351010	13000	M3	10	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14800351012	13000	M3	10	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14800351014	13000	M3	10	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14800351212	13000	M3	12	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14800351214	13000	M3	12	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14800351414	13000	M3	14	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.19800661010	10000	M6	10	10	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19800661212	10000	M6	12	12	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19800661214	10000	M6	12	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	max. 회전 수 1/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	R	스크류 조임 토크 Nm
K1890.19800661215	10000	M6	12	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19800661216	10000	M6	12	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19800661414	10000	M6	14	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19800661415	10000	M6	14	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19800661416	10000	M6	14	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19800661515	10000	M6	15	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19800661516	10000	M6	15	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19800661616	10000	M6	16	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.24800781515	7000	M6	15	15	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24800781818	7000	M6	18	18	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24800781819	7000	M6	18	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24800781820	7000	M6	18	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24800781825	7000	M6	18	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24800781919	7000	M6	19	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24800781920	7000	M6	19	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24800781925	7000	M6	19	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24800782020	7000	M6	20	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24800782025	7000	M6	20	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24800782525	7000	M6	25	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.28800901919	6000	M8	19	19	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.28800902424	6000	M8	24	24	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.28800902828	6000	M8	28	28	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.28800903232	6000	M8	32	32	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.14920350404	13000	M3	4	4	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14920350808	13000	M3	8	8	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14920350810	13000	M3	8	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14920350812	13000	M3	8	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14920350814	13000	M3	8	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14920351010	13000	M3	10	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14920351012	13000	M3	10	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14920351014	13000	M3	10	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14920351212	13000	M3	12	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14920351214	13000	M3	12	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14920351414	13000	M3	14	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.19920661010	10000	M6	10	10	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19920661212	10000	M6	12	12	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19920661214	10000	M6	12	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19920661215	10000	M6	12	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19920661216	10000	M6	12	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19920661414	10000	M6	14	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19920661415	10000	M6	14	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19920661416	10000	M6	14	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19920661515	10000	M6	15	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19920661516	10000	M6	15	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19920661616	10000	M6	16	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.24920781515	7000	M6	15	15	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24920781818	7000	M6	18	18	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24920781819	7000	M6	18	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24920781820	7000	M6	18	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24920781825	7000	M6	18	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24920781919	7000	M6	19	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24920781920	7000	M6	19	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24920781925	7000	M6	19	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24920782020	7000	M6	20	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24920782025	7000	M6	20	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24920782525	7000	M6	25	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.28920901919	6000	M8	19	19	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.28920902424	6000	M8	24	24	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.28920902828	6000	M8	28	28	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.28920903232	6000	M8	32	32	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.38921142020	5000	M8	20	20	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	max. 회전 수 1/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	R	스크류 조임 토크 Nm
K1890.38921142828	5000	M8	28	28	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
K1890.38921143232	5000	M8	32	32	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
K1890.38921143838	5000	M8	38	38	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
K1890.42921262525	4000	M10	25	25	25	50	95	126	50	26	20	95	84
K1890.42921263232	4000	M10	32	32	25	50	95	126	50	26	20	95	84
K1890.42921263838	4000	M10	38	38	25	50	95	126	50	26	20	95	84
K1890.42921264545	4000	M10	45	45	25	50	95	126	50	26	20	95	84
K1890.14980350404	13000	M3	4	4	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14980350808	13000	M3	8	8	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14980350810	13000	M3	8	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14980350812	13000	M3	8	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14980350814	13000	M3	8	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14980351010	13000	M3	10	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14980351012	13000	M3	10	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14980351014	13000	M3	10	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14980351212	13000	M3	12	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14980351214	13000	M3	12	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.14980351414	13000	M3	14	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
K1890.19980661010	10000	M6	10	10	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19980661212	10000	M6	12	12	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19980661214	10000	M6	12	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19980661215	10000	M6	12	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19980661216	10000	M6	12	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19980661414	10000	M6	14	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19980661415	10000	M6	14	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19980661416	10000	M6	14	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19980661515	10000	M6	15	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19980661516	10000	M6	15	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.19980661616	10000	M6	16	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
K1890.24980781515	7000	M6	15	15	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24980781818	7000	M6	18	18	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24980781819	7000	M6	18	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24980781820	7000	M6	18	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24980781825	7000	M6	18	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24980781919	7000	M6	19	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24980781920	7000	M6	19	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24980781925	7000	M6	19	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24980782020	7000	M6	20	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24980782025	7000	M6	20	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.24980782525	7000	M6	25	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
K1890.28980901919	6000	M8	19	19	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.28980902424	6000	M8	24	24	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.28980902828	6000	M8	28	28	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.28980903232	6000	M8	32	32	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
K1890.38981142020	5000	M8	20	20	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
K1890.38981142828	5000	M8	28	28	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
K1890.38981143232	5000	M8	32	32	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
K1890.38981143838	5000	M8	38	38	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
K1890.42981262525	4000	M10	25	25	25	50	95	126	50	26	20	95	84
K1890.42981263232	4000	M10	32	32	25	50	95	126	50	26	20	95	84
K1890.42981263838	4000	M10	38	38	25	50	95	126	50	26	20	95	84
K1890.42981264545	4000	M10	45	45	25	50	95	126	50	26	20	95	84