

스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg

품목 설명/제품 이미지

19"



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 캐이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 캐이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 작습니다. 열린 위치의 멈춤쇠, 릴리스 레버 작동을 통해 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에 서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.

온도 범위:


-20 °C - +70 °C

장점:

열린 위치의 멈춤쇠
전면 빠른 분리

스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K1711.0305	측면 장착	스탠다드	65	1 개 = 1 쌍
K1711.0356	측면 장착	스탠다드	65	1 개 = 1 쌍
K1711.0406	측면 장착	스탠다드	60	1 개 = 1 쌍
K1711.0457	측면 장착	스탠다드	55	1 개 = 1 쌍
K1711.0508	측면 장착	스탠다드	50	1 개 = 1 쌍
K1711.0559	측면 장착	스탠다드	40	1 개 = 1 쌍
K1711.0610	측면 장착	스탠다드	35	1 개 = 1 쌍
K1711.0660	측면 장착	스탠다드	30	1 개 = 1 쌍
K1711.0711	측면 장착	스탠다드	30	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	스트로크 S	L
K1711.0305	28,6	-	136,5	247,6	260,3	-	215,9	254	9,5	35,3	201,5	305
K1711.0356	28,6	-	187,3	298,4	311,1	-	266,7	304,8	9,5	35,3	252,5	356
K1711.0406	28,6	-	238,1	349,2	361,9	-	317,5	355,6	9,5	35,3	303	406
K1711.0457	28,6	200	288,9	400	412,7	203,2	342,9	406,4	9,5	35,3	329	457
K1711.0508	28,6	225,4	339,7	450,8	463,5	228,6	393,7	457,2	9,5	35,3	379,5	508
K1711.0559	28,6	250,8	390,5	501,6	514,3	254	419,1	508	9,5	35,3	405	559
K1711.0610	28,6	276,2	441,3	552,4	565,1	279,4	444,5	558,8	9,5	35,3	430,5	610
K1711.0660	28,6	301,6	492,1	603,2	615,9	304,8	495,3	609,6	9,5	35,3	481,5	660
K1711.0711	28,6	327	542,9	654	666,7	330,2	520,7	660,4	9,5	35,3	506,5	711