

수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

플랜지가 연장된 클램핑 레버는 튜브 커넥터 등에서 나사를 대체합니다. 따라서 공구 없이 스크류 커넥션을 클램핑 및 클램핑 해제할 수 있습니다.

인체 공학적 그립 디자인이 적용된 플라스틱 클램핑 레버는 매우 좋은 촉감과 햅틱과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다.

재질:

그립 레버, 고성능 열가소성 수지, 유리섬유 강화.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

핸들, 흑회색, RAL 7021.
스틸 부품, 광택처리.

정보:

튜브 커넥터의 치수표에는 적합한 클램핑 레버에 정보가 기재되어 있습니다.

온도 범위:

연속 사용 온도 최대 100 °C.
단기 사용 온도 최대 130 °C.

장점:

공구 없이 튜브 커넥터 클램핑 및 해제
높은 강성 및 강도
가벼운 무게
우수한 화학적 저항성, 내부식성

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특별 사양.
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 다른 길이로 공급이 가능하며 추가 비용이 적용됨.
흑회색의 고온 플라스틱.
IEC 216에 따른 연속 사용 온도 최대 150 °C - 160 °C.
단기 사용 온도 최대 250 °C.
증기 살균 가능(가수분해 내성), 온수 사용에 적합함


액세서리:

튜브 커넥터용

도면 설명:

1) 플랫 팁, DIN EN ISO 4753

수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인서트 도면



품목 요약

플라스틱 클램핑 레버, 연장된 플랜지 포함, 수나사 포함, 스테인레스 스틸 소재 스틸 부품

주문 번호	크기	A	A1	B	D	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L	X	나사 종류	톱니 수
K1701.106101X16	1	39,9	46,8	7,9	10	13,2	13,8	10	20,2	36,8	41	16	M6	수나사	16
K1701.106101X18	1	39,9	46,8	7,9	10	13,2	13,8	10	20,2	36,8	41	18	M6	수나사	16
K1701.208141X16	2	65,2	74,8	10,5	13	18,5	19,1	14	26,1	50,1	54,6	16	M8	수나사	20
K1701.208141X20	2	65,2	74,8	10,5	13	18,5	19,1	14	26,1	50,1	54,6	20	M8	수나사	20
K1701.208141X25	2	65,2	74,8	10,5	13	18,5	19,1	14	26,1	50,1	54,6	25	M8	수나사	20