

텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 레일

스테인리스 볼 케이스 1.4301.

스테인리스 볼 1.4021.

표면 마무리:

레일, 광택처리.

볼 케이스, 광택처리.

볼, 광택처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 600 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착에 적합하지 않습니다.


2,000 주기 후 고압 그리스를 사용한 추가 윤활이 권장됩니다.

중단 스토퍼는 10 주기의 정격 하중에서 0.8m/s의 충격 속도로 테스트되었습니다. 추가로 외부 중단 스토퍼가 권장됩니다.

온도 범위:

-20 °C ~ +110 °C

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg

텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg

품목 요약

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K1721.0300	측면 장착	스탠다드	240	1 개 = 1 쌍
K1721.0350	측면 장착	스탠다드	255	1 개 = 1 쌍
K1721.0400	측면 장착	스탠다드	270	1 개 = 1 쌍
K1721.0450	측면 장착	스탠다드	285	1 개 = 1 쌍
K1721.0500	측면 장착	스탠다드	300	1 개 = 1 쌍
K1721.0550	측면 장착	스탠다드	300	1 개 = 1 쌍
K1721.0600	측면 장착	스탠다드	300	1 개 = 1 쌍
K1721.0650	측면 장착	스탠다드	295	1 개 = 1 쌍
K1721.0700	측면 장착	스탠다드	290	1 개 = 1 쌍
K1721.0800	측면 장착	스탠다드	270	1 개 = 1 쌍
K1721.0900	측면 장착	스탠다드	250	1 개 = 1 쌍
K1721.1000	측면 장착	스탠다드	230	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	스트로크 S	L
K1721.0300	7,5	142,5	285	75	125	150	26,5	80	300	300
K1721.0350	7,5	167,5	335	100	150	200	26,5	80	350	350
K1721.0400	7,5	192,5	385	125	175	250	26,5	80	400	400
K1721.0450	7,5	217,5	435	150	200	300	26,5	80	450	450
K1721.0500	7,5	242,5	485	175	225	350	26,5	80	500	500
K1721.0550	7,5	267,5	535	200	250	400	26,5	80	550	550
K1721.0600	7,5	292,5	585	225	275	450	26,5	80	600	600
K1721.0650	7,5	317,5	635	250	300	500	26,5	80	650	650
K1721.0700	7,5	342,5	685	275	325	550	26,5	80	700	700
K1721.0800	7,5	392,5	785	325	375	650	26,5	80	800	800
K1721.0900	7,5	442,5	885	375	425	750	26,5	80	900	900
K1721.1000	7,5	492,5	985	425	475	850	26,5	80	1000	1000