

보어홀용 고정 링 DIN 472

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 스프링 또는 스테인레스 스틸 1.4122.

표면 마무리:

인산염처리된 스틸 스프링.


스테인리스 스틸. 자연적 마무리.

정보:


DIN 472 고정 링은 범용으로 사용 가능한 보어홀 축방향 조립식 고정 요소입니다. 이 고정 링은 기계 유닛(예: 롤링 베어링)과 링이 조립된 슬롯 사이에 큰 축력을 전달할 수 있습니다.

도면 설명:

1) 설치 공간



도면



품목 요약

보어홀용 고정 링, DIN 472

주문 번호	본체 재질	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
K1939.080800	스틸	2,4	1,1	8	8,4	8,7	3	1	0,8	0,9
K1939.091000	스틸	2,5	1,3	9	9,4	9,8	3,7	1	0,8	0,9
K1939.101000	스틸	3,2	1,4	10	10,4	10,8	3,3	1,2	1	1,1
K1939.121000	스틸	3,4	1,7	12	12,5	13	4,9	1,5	1	1,1
K1939.141000	스틸	3,7	1,9	14	14,6	15,1	6,2	1,7	1	1,1
K1939.151000	스틸	3,7	2	15	15,7	16,2	7,2	1,7	1	1,1
K1939.161000	스틸	3,8	2	16	16,8	17,3	8	1,7	1	1,1
K1939.171000	스틸	3,9	2,1	17	17,8	18,3	8,8	1,7	1	1,1
K1939.181000	스틸	4,1	2,2	18	19	19,5	9,4	2	1	1,1

보어홀용 고정 링 DIN 472

품목 요약

주문 번호	본체 재질	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
K1939.191000	스틸	4,1	2,2	19	20	20,5	10,4	2	1	1,1
K1939.201000	스틸	4,2	2,3	20	21	21,5	11,2	2	1	1,1
K1939.221000	스틸	4,2	2,5	22	23	23,5	13,2	2	1	1,1
K1939.241200	스틸	4,4	2,6	24	25,2	25,9	14,8	2	1,2	1,3
K1939.251200	스틸	4,5	2,7	25	26,2	26,9	15,5	2	1,2	1,3
K1939.261200	스틸	4,7	2,8	26	27,2	27,9	16,1	2	1,2	1,3
K1939.281200	스틸	4,8	2,9	28	29,4	30,1	17,9	2	1,2	1,3
K1939.301200	스틸	4,8	3	30	31,4	32,1	19,9	2	1,2	1,3
K1939.321200	스틸	5,4	3,2	32	33,7	34,4	20,6	2,5	1,2	1,3
K1939.351500	스틸	5,4	3,4	35	37	37,8	23,6	2,5	1,5	1,6
K1939.381500	스틸	5,5	3,7	38	40	40,8	26,4	2,5	1,5	1,6
K1939.401750	스틸	5,8	3,9	40	42,5	43,5	27,8	2,5	1,75	1,85
K1939.451750	스틸	6,2	4,3	45	47,5	48,5	32	2,5	1,75	1,85
K1939.471750	스틸	6,4	4,4	47	49,5	50,5	33,5	2,5	1,75	1,85
K1939.502000	스틸	6,5	4,6	50	53	54,2	36,3	2,5	2	2,15
K1939.552000	스틸	6,8	5	55	58	59,2	40,7	2,5	2	2,15
K1939.602000	스틸	7,3	5,4	60	63	64,2	44,7	2,5	2	2,15
K1939.752500	스틸	7,8	6,6	75	78	79,5	58,6	3	2,5	2,65
K1939.080801	스테인레스 스틸	2,4	1,1	8	8,4	8,7	3	1	0,8	0,9
K1939.091001	스테인레스 스틸	2,5	1,3	9	9,4	9,8	3,7	1	0,8	0,9
K1939.101001	스테인레스 스틸	3,2	1,4	10	10,4	10,8	3,3	1,2	1	1,1
K1939.121001	스테인레스 스틸	3,4	1,7	12	12,5	13	4,9	1,5	1	1,1
K1939.141001	스테인레스 스틸	3,7	1,9	14	14,6	15,1	6,2	1,7	1	1,1
K1939.151001	스테인레스 스틸	3,7	2	15	15,7	16,2	7,2	1,7	1	1,1
K1939.161001	스테인레스 스틸	3,8	2	16	16,8	17,3	8	1,7	1	1,1
K1939.171001	스테인레스 스틸	3,9	2,1	17	17,8	18,3	8,8	1,7	1	1,1
K1939.191001	스테인레스 스틸	4,1	2,2	19	20	20,5	10,4	2	1	1,1
K1939.201001	스테인레스 스틸	4,2	2,3	20	21	21,5	11,2	2	1	1,1
K1939.221001	스테인레스 스틸	4,2	2,5	22	23	23,5	13,2	2	1	1,1
K1939.241201	스테인레스 스틸	4,4	2,6	24	25,2	25,9	14,8	2	1,2	1,3
K1939.251201	스테인레스 스틸	4,5	2,7	25	26,2	26,9	15,5	2	1,2	1,3
K1939.261201	스테인레스 스틸	4,7	2,8	26	27,2	27,9	16,1	2	1,2	1,3
K1939.281201	스테인레스 스틸	4,8	2,9	28	29,4	30,1	17,9	2	1,2	1,3
K1939.301201	스테인레스 스틸	4,8	3	30	31,4	32,1	19,9	2	1,2	1,3
K1939.321201	스테인레스 스틸	5,4	3,2	32	33,7	34,4	20,6	2,5	1,2	1,3
K1939.351501	스테인레스 스틸	5,4	3,4	35	37	37,8	23,6	2,5	1,5	1,6
K1939.381501	스테인레스 스틸	5,5	3,7	38	40	40,8	26,4	2,5	1,5	1,6
K1939.401751	스테인레스 스틸	5,8	3,9	40	42,5	43,5	27,8	2,5	1,75	1,85
K1939.451751	스테인레스 스틸	6,2	4,3	45	47,5	48,5	32	2,5	1,75	1,85
K1939.502001	스테인레스 스틸	6,5	4,6	50	53	54,2	36,3	2,5	2	2,15
K1939.552001	스테인레스 스틸	6,8	5	55	58	59,2	40,7	2,5	2	2,15
K1939.602001	스테인레스 스틸	7,3	5,4	60	63	64,2	44,7	2,5	2	2,15
K1939.752501	스테인레스 스틸	7,8	6,6	75	78	79,5	58,6	3	2,5	2,65