

## 스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

플라스틱 슬리브 및 스프링.  
스틸 또는 스테인리스 스틸, POM 압축 핀.

#### 표면 마무리:

압축 핀(스틸), 검정 산화처리 및 케이스 경화 처리.  
압축 핀(스테인리스 스틸), 자연적 마무리.  
압축 핀(POM), 백색.

#### 정보:

스프링 측면 플런저는 오염이 심하게 발생할 수 있는 분야에서 공작물의 포지셔닝, 클램핑, 유지 및 고정에 사용됩니다.

예: 도장 및 샌드블러스트.

치수 X 계산:

$Y \geq L1 - D1/2$  경우,  $X = D1/2 - S$

$Y < L1 - D1/2$  경우,  $X = D1/2 - S - ((L1 - D1/2 - Y) \cdot 0.123)$

가벼운 스프링력 = 청색 스프링

표준 스프링력 = 적색 스프링

강화된 스프링력 = 녹색 스프링

#### 조립:

슬리브는 보어홀로 압인됩니다.

조립 전 슬리브를 적시는 것이 좋습니다.

#### 도면 설명:

- 1) 조립 툴
- 2) 일부 크기에는 다른 핀 형태가 있음

Y = 공작물 높이


W = 공작물 길이

X = 좌표 치수

Z = 스토퍼 직경

# 스프링 측면 플러저, 플라스틱 스프링 있음

## 도면



## 품목 요약

### 스프링 측면 플러저, 플라스틱 스프링 있음

| 주문 번호        | 모델 1       | 버전 2        | 구성품 재질   | D  | D1 | D2   | L  | L1   | ±S  | F<br>약. N | 주문 번호<br>설치 도구 |
|--------------|------------|-------------|----------|----|----|------|----|------|-----|-----------|----------------|
| K1733.100307 | 스프링력(약)    | 다른 부착된 핀 형태 | 스틸       | 6  | 3  | 5,9  | 7  | 3,7  | 0,4 | 10        | K1733.03       |
| K1733.100409 | 스프링력(약)    | -           | 스틸       | 8  | 4  | 7,9  | 9  | 5,2  | 0,6 | 15        | K1733.04       |
| K1733.100509 | 스프링력(약)    | -           | 스틸       | 10 | 5  | 9,9  | 9  | 7,3  | 0,8 | 30        | K1733.05       |
| K1733.100609 | 스프링력(약)    | -           | 스틸       | 10 | 6  | 9,9  | 9  | 10,3 | 1   | 20        | K1733.05       |
| K1733.200307 | 스프링력(스탠다드) | 다른 부착된 핀 형태 | 스틸       | 6  | 3  | 5,9  | 7  | 3,7  | 0,4 | 20        | K1733.03       |
| K1733.200409 | 스프링력(스탠다드) | -           | 스틸       | 8  | 4  | 7,9  | 9  | 5,2  | 0,6 | 30        | K1733.04       |
| K1733.200509 | 스프링력(스탠다드) | -           | 스틸       | 10 | 5  | 9,9  | 9  | 7,3  | 0,8 | 60        | K1733.05       |
| K1733.200609 | 스프링력(스탠다드) | -           | 스틸       | 10 | 6  | 9,9  | 9  | 10,3 | 1   | 30        | K1733.05       |
| K1733.200813 | 스프링력(스탠다드) | -           | 스틸       | 12 | 8  | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50        | K1733.08       |
| K1733.201016 | 스프링력(스탠다드) | -           | 스틸       | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80        | K1733.10       |
| K1733.300509 | 강화 스프링력    | -           | 스틸       | 10 | 5  | 9,9  | 9  | 7,3  | 0,8 | 90        | K1733.05       |
| K1733.300609 | 강화 스프링력    | -           | 스틸       | 10 | 6  | 9,9  | 9  | 10,3 | 1   | 60        | K1733.05       |
| K1733.300813 | 강화 스프링력    | -           | 스틸       | 12 | 8  | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100       | K1733.08       |
| K1733.301016 | 강화 스프링력    | -           | 스틸       | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160       | K1733.10       |
| K1733.110307 | 스프링력(약)    | 다른 부착된 핀 형태 | 스테인리스 스틸 | 6  | 3  | 2,9  | 7  | 3,7  | 0,4 | 10        | K1733.03       |
| K1733.110409 | 스프링력(약)    | -           | 스테인리스 스틸 | 8  | 4  | 7,9  | 9  | 5,2  | 0,6 | 15        | K1733.04       |
| -            | 스프링력(약)    | -           | 스테인리스 스틸 | 10 | 5  | 9,9  | 9  | 7,3  | 0,8 | 30        | K1733.05       |
| K1733.110609 | 스프링력(약)    | -           | 스테인리스 스틸 | 10 | 6  | 9,9  | 9  | 10,3 | 1   | 20        | K1733.05       |
| K1733.210307 | 스프링력(스탠다드) | 다른 부착된 핀 형태 | 스테인리스 스틸 | 6  | 3  | 5,9  | 7  | 3,7  | 0,4 | 20        | K1733.03       |
| K1733.210409 | 스프링력(스탠다드) | -           | 스테인리스 스틸 | 8  | 4  | 7,9  | 9  | 5,2  | 0,6 | 30        | K1733.04       |

## 스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음

### 품목 요약

| 주문 번호        | 모델 1       | 버전 2        | 구성품 재질   | D  | D1 | D2   | L  | L1   | ±S  | F<br>약. N | 주문 번호<br>설치 도구 |
|--------------|------------|-------------|----------|----|----|------|----|------|-----|-----------|----------------|
| K1733.210509 | 스프링력(스탠다드) | -           | 스테인리스 스틸 | 10 | 5  | 9,9  | 9  | 7,3  | 0,8 | 60        | K1733.05       |
| K1733.210609 | 스프링력(스탠다드) | -           | 스테인리스 스틸 | 10 | 6  | 9,9  | 9  | 10,3 | 1   | 30        | K1733.05       |
| K1733.210813 | 스프링력(스탠다드) | -           | 스테인리스 스틸 | 12 | 8  | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50        | K1733.08       |
| K1733.211016 | 스프링력(스탠다드) | -           | 스테인리스 스틸 | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80        | K1733.10       |
| K1733.310509 | 강화 스프링력    | -           | 스테인리스 스틸 | 10 | 5  | 9,9  | 9  | 7,3  | 0,8 | 90        | K1733.05       |
| K1733.310609 | 강화 스프링력    | -           | 스테인리스 스틸 | 10 | 6  | 9,9  | 9  | 10,3 | 1   | 60        | K1733.05       |
| K1733.310813 | 강화 스프링력    | -           | 스테인리스 스틸 | 12 | 8  | 11,9 | 13 | 13,2 | 1,2 | 100       | K1733.08       |
| K1733.311016 | 강화 스프링력    | -           | 스테인리스 스틸 | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,6 | 1,6 | 160       | K1733.10       |
| K1733.120307 | 스프링력(약)    | 다른 부착된 핀 형태 | POM      | 6  | 3  | 5,9  | 7  | 3,7  | 0,4 | 10        | K1733.03       |
| K1733.120409 | 스프링력(약)    | -           | POM      | 8  | 4  | 7,9  | 9  | 5,2  | 0,6 | 15        | K1733.04       |
| K1733.120509 | 스프링력(약)    | -           | POM      | 10 | 5  | 9,9  | 9  | 7,3  | 0,8 | 30        | K1733.05       |
| K1733.120609 | 스프링력(약)    | -           | POM      | 10 | 6  | 9,9  | 9  | 10,3 | 1   | 20        | K1733.05       |
| K1733.220307 | 스프링력(스탠다드) | 다른 부착된 핀 형태 | POM      | 6  | 3  | 5,9  | 7  | 3,7  | 0,4 | 20        | K1733.03       |
| K1733.220409 | 스프링력(스탠다드) | -           | POM      | 8  | 4  | 7,9  | 9  | 5,2  | 0,6 | 30        | K1733.04       |
| K1733.220509 | 스프링력(스탠다드) | -           | POM      | 10 | 5  | 9,9  | 9  | 7,3  | 0,8 | 60        | K1733.05       |
| -            | 스프링력(스탠다드) | -           | POM      | 10 | 6  | 9,9  | 9  | 10,3 | 1   | 30        | K1733.05       |
| K1733.220813 | 스프링력(스탠다드) | -           | POM      | 12 | 8  | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50        | K1733.08       |
| K1733.221016 | 스프링력(스탠다드) | -           | POM      | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80        | K1733.10       |
| K1733.320509 | 강화 스프링력    | -           | POM      | 10 | 5  | 9,9  | 9  | 7,3  | 0,8 | 90        | K1733.05       |
| K1733.320609 | 강화 스프링력    | -           | POM      | 10 | 6  | 9,9  | 9  | 10,3 | 1   | 60        | K1733.05       |
| K1733.320813 | 강화 스프링력    | -           | POM      | 12 | 8  | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100       | K1733.08       |
| K1733.321016 | 강화 스프링력    | -           | POM      | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160       | K1733.10       |