


1/4 회전 잠금 장치, 필립 헤드 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.

정보:

폴랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버 등을 안전하게 지탱하고 닫기 위한 1/4 회전 잠금 장치. 잠금 장치는 90° 회전으로 닫히고 열립니다. 이때 소위 잠금 핀에 있는 십자 핀이 잠금 장치 하부에 있는 곡선을 통해 움직여서 스프링에 사전 장력이 가해지게 됩니다. 곡선의 끝에는 십자 핀이 맞물리는 작은 홈이 있습니다. 스프링에 의해 생성된 잠금 장치의 프리텐셔닝력이 연결 상태가 진동에도 안전하게 유지되도록 합니다.

잠금 장치 시스템의 모든 구성품(잠금 핀, 받침판, 잠금 장치 하부)은 커버 또는 프레임과 분리할 수 없는 상태로 연결되어 있습니다.

조작은 크로스 리세스를 통해 이행됩니다.

1/4 회전 잠금 장치는 항상 1/4 회전 잠금장치, 받침판, 잠금 장치 하부로 구성되어 있습니다.

기술 데이터:

최대 인장력 1300N.

조립:


커버를 통해 8mm 구멍을 뚫고 볼트를 핀과 함께 끼운 후 후면에서부터 받침판으로 고정합니다. 프레임에는 13mm의 중간 구멍과 두 개의 고정 구멍을 하부의 구멍 이미지에 따라 뚫습니다.

액세서리:

받침판 K1731.

잠금 장치 하부 K1732.

도면



1/4 회전 잠금 장치, 필립 헤드 있음

품목 요약

주문 번호	A	L	L1
K1730.111015	0,75 - 1,50	14,95	10,15
K1730.111090	1,50 - 2,25	14,95	10,9
K1730.111165	2,25 - 3,00	14,95	11,65
K1730.111240	3,00 - 3,75	17,2	12,4
K1730.111315	3,75 - 4,50	17,2	13,15
K1730.111390	4,50 - 5,25	17,2	13,9
K1730.111465	5,25 - 6,00	19,45	14,65
K1730.111540	6,00 - 6,75	19,45	15,4
K1730.111615	6,75 - 7,50	19,45	16,15
K1730.111690	7,50 - 8,25	21,7	16,9
K1730.111765	8,25 - 9,00	21,7	17,65
K1730.111840	9,00 - 9,75	21,7	18,4
K1730.111915	9,75 - 10,50	23,95	19,15
K1730.111990	10,50 - 11,25	23,95	19,9
K1730.112065	11,25 - 12,00	23,95	20,65
K1730.112140	12,00 - 12,75	26,2	21,4
K1730.112215	12,75 - 13,50	26,2	22,15
K1730.112290	13,50 - 14,25	26,2	22,9
K1730.112365	14,25 - 15,00	28,45	23,65
K1730.112440	15,00 - 15,75	28,45	24,4
K1730.112515	15,75 - 16,50	28,45	25,15
K1730.112590	16,50 - 17,25	30,7	25,9
K1730.112665	17,25 - 18,00	30,7	26,65
K1730.112740	18,00 - 18,75	30,7	27,4
K1730.112815	18,75 - 19,50	32,95	28,15
K1730.112890	19,50 - 20,25	32,95	28,9
K1730.112965	20,25 - 21	32,95	29,65