


핀이 있는 포크형 고정 클로 스틸 및 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


단강 또는 EN AW-7022.

표면 마무리:


도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.

정보:

오목 와서 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.



도면



품목 요약

핀이 있는 포크형 고정 클로, 스틸 및 알루미늄

핀이 있는 포크형 고정 클로 스틸 및 알루미늄

품목 요약

주문 번호	본체 재질	L1	A	B1	B2	B3	L2	L3	스크류 용
K1953.08	단강	100	15	9	30	16	32	18	M8
K1953.10	단강	125	20	11	30	20	38	24	M10
K1953.12	단강	160	25	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.121	단강	200	25	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.16	단강	200	30	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.161	단강	250	30	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.20	단강	250	40	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.201	단강	315	40	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.24	단강	250	40	26	70	43	83	56	M24
K1953.241	단강	315	40	26	70	43	83	56	M24
K1953.30	단강	315	50	34	80	50	88	56	M30/M32
K1953.301	단강	400	50	34	80	50	88	56	M30/M32
K1953.208	알루미늄	100	15	9	30	16	32	18	M8
K1953.210	알루미늄	125	20	11	30	20	38	24	M10
K1953.212	알루미늄	160	28	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.2121	알루미늄	200	36	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.216	알루미늄	200	36	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.2161	알루미늄	250	40	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.220	알루미늄	250	40	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.2201	알루미늄	315	48	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.224	알루미늄	250	40	26	70	43	83	56	M24
K1953.2241	알루미늄	315	48	26	70	43	83	56	M24
K1953.230	알루미늄	315	50	34	80	50	88	56	M30/M32
K1953.2301	알루미늄	400	50	34	80	50	88	56	M30/M32