

넓은 클램핑 링 내측 절단형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 1.0718.

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.

광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.

정보:

내측 절단형 클램핑 링은 균일한 클램핑 파워로 샤프트를 둘러쌉니다.
이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 클램핑 파워가 보장됩니다.

샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.


온도 범위:

-40 °C ~ +175 °C

요청 시:

다른 치수.

도면



품목 요약

넓은 클램핑 링, 내측 절단형

주문 번호	형태 타입	본체 재질	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K1924.00801	내부에 슬릿	스틸	20	M3x8	8	18	22,4
K1924.01001	내부에 슬릿	스틸	20	M3x10	10	24	26
K1924.01201	내부에 슬릿	스틸	24	M4x12	12	28	31,8
K1924.01601	내부에 슬릿	스틸	29	M5x16	16	34	39,4
K1924.02001	내부에 슬릿	스틸	33	M6x18	20	40	46,4
K1924.02501	내부에 슬릿	스틸	33	M6x18	25	45	50,8
K1924.03001	내부에 슬릿	스틸	33	M6x18	30	54	58,6
K1924.04001	내부에 슬릿	스틸	33	M6x18	40	60	65
K1924.05001	내부에 슬릿	스틸	41	M8x25	50	78	87
K1924.00802	내부에 슬릿	스테인레스 스틸	20	M3x8	8	18	22,4

넓은 클램핑 링 내측 절단형

품목 요약

주문 번호	형태 타입	본체 재질	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K1924.01002	내부에 슬릿	스테인레스 스틸	20	M3x10	10	24	26
K1924.01202	내부에 슬릿	스테인레스 스틸	24	M4x12	12	28	31,8
K1924.01602	내부에 슬릿	스테인레스 스틸	29	M5x16	16	34	39,4
K1924.02002	내부에 슬릿	스테인레스 스틸	33	M6x18	20	40	46,4
K1924.02502	내부에 슬릿	스테인레스 스틸	33	M6x18	25	45	50,8
K1924.03002	내부에 슬릿	스테인레스 스틸	33	M6x18	30	54	58,6
K1924.04002	내부에 슬릿	스테인레스 스틸	33	M6x18	40	60	65
K1924.05002	내부에 슬릿	스테인레스 스틸	41	M8x25	50	78	87